



収納状態

13	後支柱収納ベルト	ナイロン	1	
12	端具	塩ビ	4	
11	調整金具	スチール	1	
10	開き止めチェーン	スチール	1	
9	補強金具	アルミ	2	
8	天板	アルミ	1	
7	横ツナギ	アルミ	2	
6	踏ざん	アルミ	8	
5	最下段踏ざん	アルミ	1	
4	調整脚	アルミ	1	
3	後支柱	アルミ	1	
2	前支柱	アルミ	2	
1	滑り止め	アルミ	3	
品番	品名	材質	数量	備考

表面処理		-		アルインコ株式会社	
	製年月日	尺度	型式 KWX-360		
		1/25			
承認	検図	設計	製図		
			名称	全体図	
			図番	QAQ-S10	

最大使用質量：100Kg

製品質量：11.0Kg

スライド支柱調整穴ピッチ：150mm(穴3コ)

チェーン有効長(内-内)：約1134mm(42コマ)