	品番	脚立長(m)	ハシゴ長(m)	脚立有効長(m)	段数	重量(kg)
取扱い中止	~~EA903NA－90~~	~~0.84~~	~~1.79~~	~~0.51~~	~~3~~	~~5.0~~
取扱い中止	~~EA903NA－120~~	~~1.13~~	~~2.40~~	~~0.84~~	~~4~~	~~6.0~~
取扱い中止	~~EA903NA－150~~	~~1.42~~	~~3.00~~	~~1.13~~	~~5~~	~~7.0~~
取扱い中止	~~EA903NA－180~~	~~1.71~~	~~3.61~~	~~1.42~~	~~6~~	~~8.2~~
取扱い中止	~~EA903NA－200~~	~~1.97~~	~~4.15~~	~~1.71~~	~~7~~	~~9.3~~

（脚立兼用ハシゴ）

※脚立有効長…天板下の2段目の
ステップから地面までの高さ

○ 本体　アルミ合金製
○ 天板サイズ　312×180mm
○ 支柱　57mm、踏さん 53mm幅広仕様
○ 補強金具強化
○ 回転金具、端具はかみ込み式としてハシゴ時、
　収納時の横ずれ防止
○ 安全荷重　1000N（100kg）

○製品安全協会認定品

製品安全協会認定品

「消費生活用製品安全法」に基づいて設立された許可法人の安全基準に合格した製品です。

太い補強金具と幅広支柱踏さん

端具（かみ込み式）

回転金具（かみ込み式）

開き止め金具は中折れ式

−180

○ サイズ NA－90


(170)
(955)
312±3
375
316 ±2
85°
483±
1792 ±3
896
896
342 ±3
180
305 ±1
303±1 (261)
835
541 ±5
74°
677 ±20

○ サイズ NA－120


(223)
(1245)
312 ±3
375 ±3
319 ±2
2398
1199
1199
85°
535 ±3
342 ±3
180
305 ±1
303 ±1
303 ±1 (292)
1126
832 ±5
5:1
74°
850 ±20

○ サイズ NA－150


(275)
(1541)
312
375 ±3
319
3002 ±3
1501
1501
1417
1122 ±3
342 ±3
180
51
305 ± 1
303 ± 1
303 ± 1
303 ± 1
(261)
85°
74°
589 ±3
1024 ±20

○ サイズ NA－180


(330)
(1840)
312
375 ±3
319 ±2
3608 ±3
1804
1804
642
85°
342 ±3
180
305
303
303
303
303
(261)
51
1708
1413
74°
1196 ±20

○ サイズ NA－200


(384)
(2107)
312±1
375 ±3
319 ±2
4148 ±3
2074
2074
65°
689
342 ±2
180
51
1967
1673 ±5
71°
305±1 303±1 303±1 303±1 303±1 303±1 (228)
1348