

NDA

セーフリガー

セーフリガー

より安定性がアップするアウトリガー付きタイプ

最大使用質量 100 kg



※アルマイトは支柱のみ

天板の高さ：0.81～1.98m

はしごの長さ：1.73m～4.18m

両面幅広踏ざん：60mm



NDA-120 (はしご状態)

EA903P-2



NDA-180 (脚立状態)

EA903P-4

■機能紹介



アウトリガーはワンタッチで収納可能



アウトリガー収納状態

■仕様

型 式	天板の 高さm	はしごの 長さm	設置寸法mm			保管収納寸法 mm			質量 kg	
			昇降面 [W]	昇降面（アウトリガ 一両側設置時）[W]	奥行 [D]	長さ	幅	奥行		
EA903P-1	NDA-90	0.81	1.73	500	948	673	885	505	165	4.6
EA903P-2	NDA-120	1.10	2.34	553	1001	851	1190	555	165	5.5
EA903P-3	NDA-150	1.39	2.96	606	1301	1039	1505	610	170	7.5
EA903P-4	NDA-180	1.68	3.57	660	1355	1218	1810	665	170	8.9
	NDA-210	1.98	4.18	713	1548	1397	2115	715	170	11.2

天板寸法/

NDA-90・120：300×164

NDA-150～210：300×172

■特長

- アウトリガーは取付けたまま収納できます
- 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用