ALLTIME®

オールタイム スリッパ



不織布製からニット、綿混パイルまで各種ご用意。履き心地は抜群です!

標準タイプは4種類!名入れやカラーにも対応。

ディスポ(使い捨て)タイプ

ポリプロ不織布製でリーズナブル。

HG-116



〔表面材〕
ポリプロ不織布
〔底材〕
EVA
〔サイズ〕
275mm
〔入数〕
300足(合せ)

履き心地抜群の普及タイプ。

HG-120N・120P



〔表面材〕
ポリエステルニット
〔底材〕
EVA
〔サイズ〕
270mm
〔入数〕
200足(重ね合せ) ※HG-120Pは平行

心地良いフィット感。

HG-125

シティホテル標準品



〔表面材〕
ポリエステルパイル
〔底材〕
EVA
〔サイズ〕
270mm
〔入数〕
200足(重ね合せ)

綿混パイル地の大型高級品。

MT-PO



〔表面材〕
ポリエステルニット
〔底材〕
EVA
〔サイズ〕
285mm
〔入数〕
200足(重ね合せ)

お出かけ前にサッ!名入れやオリジナルデザインも対応。

シューポリシャー(靴磨き)

紙製でリーズナブル。

PS

〔素材〕
紙ラミネート
〔サイズ〕
140×180mm
〔印刷〕
ゴムフレキソ
〔入数〕
2,000枚



不織布製で効果抜群。

NS

〔素材〕
レーヨン不織布ラミネート
〔サイズ〕
140×180mm
〔印刷〕
ゴムフレキソ
〔入数〕
2,000枚



●印刷例



※名入れ印刷は最低10,000枚から承ります。(別途デザイン料・版代がかかります)
※既製品PSやNSの下部に名入れ、または上記のように全面デザインも対応します。

品　番	段ボールサイズ(mm)	重量(kg)
HG-116	550×390×(高さ)360	約15.5
HG-120N	550×450×(高さ)460	約11.9
HG-120P	550×450×(高さ)460	約12.7
HG-125	550×470×(高さ)460	約12.2
MT-PO	575×485×(高さ)595	約20.0

※JANコードはございません。

25. 6. 0,000

〈代理店〉

東京メディカル株式会社

本　　社　〒101-0029　東京都千代田区神田相生町1番地
秋葉原センタープレイスビル11F
TEL(03)5577-5641　FAX(03)5577-5683
大阪営業所　TEL(06)6241-6707　FAX(06)6241-6715
名古屋営業所　TEL(052)219-5711　FAX(052)857-1102
仙台営業所　TEL(022)341-9743　FAX(022)341-9746
福岡営業所　TEL(092)434-1386　FAX(092)434-1387
四国営業所　TEL(0896)58-0100　FAX(0896)58-1106