

EA911A-1～EA911A-3 UVシート

<仕様>

品番	タテ×ヨコ
EA911A-1	3.6×5.4m
EA911A-2	5.4×7.2m
EA911A-3	10×10m

○材質 ポリエチレン

○シート #3400

○厚み 0.26mm

○1枚価格

○ハトメ付 (900mm間隔に付いています)

■UV剤を調合した耐候性のシートで、養生・野積カバーとして大切な荷物を保護します。



	引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N/3cm)
タテ	1020	16.3	144
ヨコ	732	14.8	88.7

[特徴]

●軽い…重さは綿帆布・エステル帆布・エステルターポリンに比べて1/3～1/2です。

●防水性抜群…継ぎ目はヒートシール加工の為水漏れはありません。

又、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。

●強い…織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配はありません。

●経済性…安くて耐久性に富んでいます。

●耐寒性…寒さにも十分抵抗力を持っています。

※季節によって昼夜の気温差が激しいときには内部で結露することがありますのでご注意ください。

[用途]

●野積みシート…雨よけ・日覆い・埃除け

●カバー類…各種機械・ボート・プール・テニスコート・パレットカバー・フレコンカバー

●カーテン…仕切幕・風除け・鶏舎牧舎

●土木シート…養生シート・保温用カバー

●農水産業…脱穀・乾燥・温床用・果物熟成

●その他…簡易倉庫・車庫