

オカモト



フィルム

コンビニスーパーピュアトーマー

【透明+印刷+ほどよいソフト感の多層PO系フィルム】

「コンビニピュアソフトィ」にはPPタイプとPEタイプがありますが、その中間的な性質をもつ多層PO系フィルムが「コンビニスーパーピュアトーマー」です。

フィルムの表面はPP層、裏面はPE層の設計ですので、PP特有の腰とPE特有のソフト感を引き出せて、更にPP面への印刷が可能のために幅広い用途展開ができます。

※コンビニスーパーピュアトーマーは、PP面にコロナ処理しております。

構成

多層	PP / EVA / PE
----	---------------

	規格	
	幅(cm)	厚(mm)
透明	100	0.1
		0.15
		0.2
		0.3

各種物性

		コンビニスーパーピュアトーマー				試験法		
試験項目	単位		0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.3mm		
引張強さ	N	たて	27.9	46.4	59.1	81.2	JIS K-6732	
		よこ	26.1	39.1	49.5	85.8		
伸び	%	たて	610	690	720	730		
		よこ	710	750	730	810		
引裂強さ	N	たて	9.6	14.4	18.9	25.6		
		よこ	10.5	15.1	19.3	27.6		
ヤング率	Mpa	たて	142	111	109	85		ASTM D-882
		よこ	159	111	116	100		
耐寒性	℃可		-50	-50	-50	-50	JIS K-6772	

*データは測定値であり保証値ではありません。

※金属類と併用する場合、サビを発生させる可能性があります。(部材選択に際しては留意願います。)