

EVA養生マット

ロール状なので作業や撤去が容易

EA911BB-1



- サイズ…900mm×10m
- 厚さ…1.5mm
- 材質…EVA(酢酸ビニルモノマー樹脂)
- 強靱でゴム弾性を持ちつつ、カッターで容易にサイズカットできます。
- 10mタイプなので長い廊下での養生にも最適です。
- 耐久・耐衝撃・耐水・耐油・耐薬品にも優れています。
- 片面用
- ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理を行っています。
また、表面は滑りにくいエンボス加工です。
- 重量…12.5kg

“EVA”とはポリエチレンと酢酸ビニルの性質を合わせもった、軟質の樹脂シートです。ポリエチレンよりも柔らかく、ゴムの弾力性と低温特性に優れた素材です。カッターでも簡単に切れる加工しやすいシートです。耐久性に優れ、風雨や紫外線を浴び続けても劣化しにくい素材です。比重が小さく、塩化ビニールやゴムと比べても非常に軽量です。