

# プラベニソフト両面NS

環境にやさしい

EVAシートの **両面** に滑止め加工を施しました。

敷くだけ、置くだけで滑止め

ホコリを吸い寄せにくい  
帯電防止処理を  
両面に施しています。

用途に合わせて自由にサイズカット出来ます。  
またロールのまま通路などの養生にも最適！

表面／裏面ともに  
格子型インスリップ加工！

ハサミ・カッターでカットも容易！

形状は  
2種類

タイプ	シートタイプ	ロールタイプ
製品仕様	1.6mm×1000×1000	1.6mm×1000×10m巻
EA品番	EA911BB-2	EA911BB-3

使用の一例（用途は多様）



樹脂パレットの荷滑り防止  
(ダンボールケース/プラスチックコンテナ)

台車の荷滑り防止

車内荷滑り防止

上記の使用例は、シートに載せた積載物が滑らないと保証するものではありません。積載物やその状態によっては使用例ほどの滑止め効果が期待出来ない恐れもありますのでご注意ください。

**ご使用上の注意点**

- ※屋内用としてご使用下さい。
- ※表面が水に濡れた状態ですと滑止めが効きませんので、ご使用しないで下さい。
- ※両面とも滑止め加工により『粘着テープ』は貼り付きません。
- ※火気の側で使用しないで下さい。

〈輸入販売元〉

積水テクノ商事西日本株式会社

〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル)

TEL.06-6365-4342 FAX.06-6365-4238