

STYLISH CURTAIN

スタイリッシュカーテン

UV
カット
効果

冷房
効果
アップ

アルミ製 上部
カーテンレール採用

窓枠のカーブにジャストフィット

ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き

Special
moment

刺繍イメージ▶

メッシュタイプ

■ セット内容

刺繍入りベルト付きカーテン生地本体 × 2枚、アルミ製レール × 2本
ABS樹脂製レール × 2本、ベルトストッパー × 2個、レールストッパー × 6個

■ 材質

カーテン…ポリエステル他(難燃性素材使用)
カーテンレール…アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)

ストレッチタイプ

■ セット内容

刺繍入りベルト付きカーテン生地本体 × 2枚、アルミ製レール × 2本
ABS樹脂製レール × 2本、ベルトストッパー × 2個、レールストッパー × 6個

■ 材質

カーテン…ポリエステル他(難燃性素材使用)
カーテンレール…アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)

C-MS

スタイリッシュカーテン メッシュタイプ S サイズ

- 本体サイズ: 約 500(W)×390(H)mm
- 重さ: 約 200g
- パッケージサイズ: 約 120(W)×530(H)×55(D)mm
- JAN コード: 4906918208230

C-ML

スタイリッシュカーテン メッシュタイプ L サイズ

- 本体サイズ: 約 500(W)×470(H)mm
- 重さ: 約 220g
- パッケージサイズ: 約 120(W)×530(H)×55(D)mm
- JAN コード: 4906918208247

C-SS EA912-51

スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ S サイズ

- 本体サイズ: 約 500(W)×390(H)mm
- 重さ: 約 230g
- パッケージサイズ: 約 120(W)×530(H)×55(D)mm
- JAN コード: 4906918208254

C-SL EA912-52

スタイリッシュカーテン ストレッチタイプ L サイズ

- 本体サイズ: 約 500(W)×470(H)mm
- 重さ: 約 250g
- パッケージサイズ: 約 120(W)×530(H)×55(D)mm
- JAN コード: 4906918208261

