

## 世界が認めた新次元のガソリンストーブ

MUKAストーブ SOD-371

EA913FA-7



※燃料ボトルは別売です。



製品概要

製品仕様

関連商品

### 2011年。新次元のストーブ、誕生。

100年以上の歴史を持つガソリンストーブ。その歴史が持つ信頼感と堅牢さで、世界の登山家やアウトドアラーの必需品として活躍してきたストーブです。彼らにとっては、予熱作業や使用後のメンテナンスも道具に対する愛着をいっそう深める「儀式」の一つでもあったのです。しかしSOTOは、これまでのガソリンストーブが遂げてきた進化とは視点を変え、新しい次元で、その性能を高められないものかと考えました。燃焼器具専門ブランド「SOTO」が持つノウハウのすべてを投入した「MUKAストーブ」を、ぜひご体感ください。

製品概要

製品仕様

関連商品

●寸法

幅135×奥行135×高さ80mm（使用時・本体のみ）幅80×奥行65×高さ80mm（収納時・本体のみ）

●重量

327g（本体+ホース：163g、ポンプ：164g）

●発熱量※1

4.7kW（4,000kcal/h）

●使用燃料

自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン

※自動車用ハイオクガソリンはご使用できません。レギュラーガソリンをご使用ください。

●使用時間※2

4,000kcal/hで使用時約1時間、2,500kcal/hで使用時約1.5時間（自動車用ガソリン480ml使用）

●材質

バーナー：アルミダイキャスト、ゴトク・スタビライザー：ステンレス、ポンプ本体・ダイヤル：アルミ、ポンプハンドル：真鍮（ニッケルメッキ）、ホース：フッ素ゴム（中）・ステンレス（外）、ピストンシリンダー：アルミ

●付属品

専用収納ケース、風防、しゃ熱板、メンテナンスキット

備考

燃料ボトルは別売です。

※1 気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。

※2 気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。

製品概要

製品仕様

関連商品

オプション・パーツ等

SOTO広口フューエルボトル750ml SOD-700-07・1000ml SOD-700-10 EA913FA-17

ポータブルガソリンボトル750ml SOD-750-07

メンテナンスキット SOD-452

交換用ジェネレーターユニット SOD-453

風防&遮熱板 SOD-454

フューエルボトルキャップ SOD-455

# 予熱不要のガソリンストーブ

ガスストーブの扱いやすさとガソリンストーブの力強さを融合。

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したストーブ。ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。

## 加圧



圧カインジケーターを目安にポンピングします。

## 点火



種火から点火すると瞬時に青い炎が立ち上がります。

## 火力調整



ダイヤル操作で強火～弱火までの火力微調整が無段階にできます。

## 緊急停止機能



燃焼中にダイヤル本体を押し込むと火炎を消火できる安全機能付きです。