

EA913VR-41A



商品情報



お気に入りのカラーで  
お料理を楽しく!

カラーはベージュです。



BEIGE

※カラーによって、シリコン縁ガラスふた・マルチハンドルが  
画像と異なる場合がございます。

POINT 1 /

## セラミックコーティング

すばやく火が通るから時間短縮で、  
ふっくらおいしい料理に!

セラミックの遠赤外線効果で、  
中火以下でも食材の芯まで  
しっかりすばやく火が通ります。

※中火以下でご使用ください。

# 「セラミックカラーパン」と 「一般的なフッ素加工フライパン」で 焼き比べをしてみました!

中火



違いが分かりやすいように  
中火設定で3分45秒加熱しました。

## 一般的なフッ素加工フライパン



bad...

中火だと中まで  
火が通らない



3分45秒後

## セラミックカラーパン



中火でも中まで  
ふっくら焼きあがる



3分45秒後

good!

※中火以下でご使用ください。

火回りがよく、遠赤外線で  
中までふっくらおいしい料理。



★ 時間短縮もできて、毎日のご飯作りをもっと楽しく! ★

くっつきにくく、こびりつきにくいから、  
**お手入れも簡単!**

食材がくっつきにくく、  
目玉焼きもスルンツ!とキレイに焼けます。

スルンツ



汚れがこびりつきにくいので、  
大変な洗い物も簡単に!

POINT 2 /

## 丈夫で長持ち

調理面の耐摩耗試験  
**70万回クリア**※

丈夫

長持ち



※JIS S 2010 7.4.5耐摩耗試験を参考にした  
弊社測定法にて行った試験による。

## 変形に強く、長く愛用できる

アルミダイキャスト&厚底設計で熱変形に強い!

### 一般的なフッ素加工フライパン

#### ◆ プレス加工 ◆



薄い場合、熱変形が起こりやすく、  
厚い場合は重くなります。

### セラミックカラーパン

#### ◆ アルミダイキャスト製法 ◆



側面は薄く、底面が厚い。  
熱変形に強く、軽量化に。

POINT 3 /

# 取っ手を外せる

ロックを外すだけで取っ手が簡単に取り外せるので、そのまま食卓へ



※カラーによって、シリコン縁ガラスふた・マルチハンドルが画像と異なる場合がございます。

華やかなカラーで食卓を彩ります。  
洗い物も少なく済んで時短&節約!

取っ手を外して  
オーブン料理に



お鍋のまま冷蔵庫にも!



使わないときは  
重ねて収納できて、  
場所を取らない



# セット内容

3点  
セット



• フライパン26cm • マルチハンドル • なべ18cm

※カラーによって、シリコン縁ガラスふた・マルチハンドルが画像と異なる場合がございます。

お家ごはんをおいしく華やかに



# セラミックカラーパンを 長くご使用いただくためのポイント

## ☑ 中火以下でご使用ください。

熱まわりが良いため、焦げ付かないように  
中火でご使用ください。

## ☑ 必ず油をひいてご使用ください。

調理面全体に油をひいてご使用ください。  
特にはじめて使用するときには多めにひき、  
十分なじませてからご使用ください。

## ☑ 急な冷却は避けてください。

調理後すぐに水をかけるなど、  
急に冷やさないでください。

※白い調理面は変色する場合がございますが、そのままお使いいただけます。  
漂白剤や金属たわしなどでも元に戻りません。  
※金属製の調理器具ですので、電子レンジはお使いいただけません。

## 商品仕様

### 手軽においしく！ぐっと楽しく！

マルチハンドルと、フライパン26cm、なべ18cmの3点セットです。  
セラミックコーティングから放出される遠赤外線の効果で芯まで加熱。  
熱伝導率が高いので、スピードクッキングが可能です。  
調理面の耐摩耗試験は70万回をクリア。  
セラミックコーティングにより、こびりつきにくさがアップしたので、お手入れも簡単です。  
アルミダイキャスト底厚設計で、熱による変形がしにくく、丈夫で長持ちです。  
取っ手が外せるので、そのまま食卓に並べることが出来、収納にも便利です。  
IH対応（IH200V、IH100V）。ガス火、オーブンでも使用出来ます。

**3点セット**：本ページでお求めいただけます

## 商品仕様

---

- カラー：ブルー、ベージュ、グレー、オレンジ、レッド、ピンク、ブラウン
- セット内容：フライパン26cm×1、なべ18cm×1、マルチハンドル×1
- 対応熱源：IH200V、IH100V、ガスコンロ、オーブン、ラジエントヒーター、その他の電気ヒーター

### 【フライパン 26cm】

- 商品サイズ（cm）：直径約26
- 満水容量：2.8L
- 材質  
本体：アルミニウム合金（底の厚さ4.3mm）  
はり底：ステンレス鋼（クロム16%）（厚さ0.5mm）
- 表面加工（内側/外側）：セラミック塗装加工

### 【なべ18cm】

- 商品サイズ（cm）：直径18cm
- 満水容量：2.1L
- 材質  
本体：アルミニウム合金（底の厚さ4.3mm）  
はり底：ステンレス鋼（クロム16%）（厚さ0.5mm）
- 表面加工（内側/外側）：セラミック塗装加工

### 【マルチハンドル】

- 材質  
樹脂上部：ガラス入りナイロン（50%）（耐熱温度180℃）  
樹脂下部：フェノール樹脂（耐熱温度150℃）  
金属部：ステンレス鋼  
ゴム部：シリコン樹脂（耐熱温度220℃）

### «セラミックカラーパン ご使用のポイント»

- ※必ず中火以下でご使用ください。
- ※必ず油をひいてご使用ください。
- ※急激な冷却は避けてください。
- ※電子レンジではお使いいただけません。
- ※食器洗い乾燥機での洗浄、乾燥はしないでください。