

ESCO #4000 UV ODシート

品番
EA915BB-63



**厚み、強度とも最高クラスの
高性能シート。**

寒冷地、温度差の激しい地において威力を発揮。
USA、オーストラリアなど、世界各国の過酷な環境で、
その強度・耐久性は実証済みです。

**長期間使用可能。2~3年
活用できる安心なシート。**

■用途 工場資材等長期間の野積み・湾岸の野積み
寒冷地での物流倉庫・簡易倉庫
鶏舎、豚舎、牧舎のカーテン・覆い

●ODグリーン ブルーシートと比較して断然目立ちにくく環境・景観
を考慮した地球自然色。林野、山間部、緑地地帯や発掘現場での保湿、
防水、養生、景観保護の長期活用に最適。

**紫外線対策が施された
高耐候性長寿命シート。**

本製品には、糸にもUV剤が練り込まれているので、
ラミネート層のみに添加されている他社のUVシート
に比べて、UV効果が長期間持続します。

●材質/シート本体：ポリエチレン ハトメ：アルミニウム
周囲ロープ：ポリプロピレン

●原産地/日本

●このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

弊社では品質管理を徹底致しておりますが、ご使用中のトラブルを避けるために、
お使いになる前に「**ご使用上の注意**」をお読みください。

発売元 **(株)エスコ**

大阪市西区立売堀3丁目8番14号

TEL06-6532-6226

<http://www.esco-net.com>



⚠️ ご使用上の注意

不適切な使用、取扱いは製品の
破損・事故につながりかねません。
右記の注意を必ずお守り下さい。

1. 製品の懸吊布材や墜落防止用布材、或いはハンモックとしてのご使用はしないでください。破れて墜落や転落などの人身事故につながる恐れがあります。
2. シート基材やハトメ部分に荷重や負担のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険があります。
3. 火気や火花発生付近のご使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や劣化が発生する恐れがあります。
4. 物品のものがたつ部位に接触するとシートが穿孔、破損し防水性が損なわれますのでご注意ください。
5. 再塗装を行った車の場合、環境によっては表面が変色する場合があります。
6. 塩素系薬品により、脱色及び劣化が生じる場合があります。
7. 長期間のご使用には、定期的にシートに損傷がないかご確認ください。日光にさらされますと、シートの強度が低下したり、防水性が損なわれることがあります。
8. 廃棄・回収処分には、お手数ですが全周囲のアルミ製ハトメ部分を切り離してください。ごみ分別にご協力くださいますようお願い致します。

規格 **5.4m × 5.4m** (実寸法 **5.29m × 5.30m**)
実寸法には、多少のバラつきがあります。

※他のサイズは別途お問い合わせください。