

抜群の清涼効果。

2017年ニューモデル

首元まで涼しい

風雅ヘッド

すぐに使える便利なフルセット

清涼ファン風雅ヘッドフルセット
FH-AB18SEGW

JAN:4975364 168580

〈セット内容〉

- ・清涼ファン風雅ヘッドバンド付きファンユニット(FH-AB18FUBGW)
- ・リチウムイオン充電電池(LE-ZP3729C)
- ・ACアダプターPU2(LE-ZPU2)

※ヘルメットはセット品には含まれておりません。

電基地
対応



イメージ

ヘルメット内に風を送って放熱。 風速は業界トップクラス！

「風雅ヘッド」はヘルメット内に風を送り込むことで汗を気化して放熱します。

体温調整で重要なのは頭を暑さから守ること。脱水症状は頭が高温になって起こります。

風雅ヘッドは業界トップクラスのパワー。炎天下や蒸した屋内作業から頭を守ります。



頭から首元まで涼しい ヘルメット内と首の2方向送風

柔軟性のあるシリコン製のノズルからヘルメット内と首元の2方向に送風します。ヘルメット内へは大量に送風、汗を気化して放熱します。

首元へはスリットを通じて適度なエアを送風、襟から肩をさわやかにします。



【シリコンバンド】

シリコンバンドに本体、コントローラー、バッテリーを取付けてヘルメットに固定できます。

【バッテリー】

ベータ LED ヘッドライト Uシリーズにも使用できます。
※セット品にはリチウムイオンバッテリー充電電池 LE-ZP3729C が付属します。

【コントローラー】

風量を強・中・弱でコントロールできます。風雅本体にコントローラーを装備し、使いやすさを向上させました。

2016年モデルに比べ、各モードで風速をUPしました。

※単位 (風速:m/s 動作時間:h)
※計測値はTJMの計測環境による値です。

モード	2016年モデル		2017年モデル		風速UP率
	風速	動作時間	風速	動作時間	
弱	2.3	18	3.1	12	35% UP
中	3.0	15	4.1	8	37% UP
強	4.0	8	4.8	5	20% UP

※ヘルメット内送風用スタンダードノズルでの風速です。
※動作時間はZP3729C使用時の時間です。ZP3757Cを使用した場合は約2倍の動作時間になります。
※動作時間は外部の環境及び充電電池の状態により変化します。

■適合ヘルメット

本製品は一般的なヘルメットに取付けることができますが、ヘルメット後部のツバが右図の範囲に収まるものを使用してください。



■製品仕様

品名	清涼ファン風雅ヘッドフルセット	
品番	FH-AB18SEGW	
セット重量	350g	
付属電池	品番	LE-ZP3729C
	バッテリー容量	2,850mAh(min)
	入力電圧/電流	DC5V/1A
	出力電圧/電流	DC3.7V/最大1.5A
	充電コネクター	USB Type-C
	充電時間の目安	約6時間
目安可動時間 LE-ZP3729C使用時	弱	12時間 (諸条件により変わります)
	中	8時間 (諸条件により変わります)
	強	5時間 (諸条件により変わります)
使用环境温度	0℃～40℃(結露なきこと)	

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。