

このたびは、TOA メガホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、
末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用するときの注意

次のことを必ずお守りください。

守らないと、聴力障害などの原因となることがあります。

- 使用する前には音量（ボリューム）を最小にする。
- スピーカーを耳に向けて使用しない。
- 動作テストなどは、地面に向けて行う。



強制

電池の取り扱いに注意する

次のことを必ずお守りください。

守らないと、電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱をしたり、火の中に入れたりしない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 電池に直接はんだ付けしない。
- 指定した電池を使用する。
- （＋）と（－）に注意し、表示どおり正しく入れる。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。



強制

■ 仕様

電 源	単2形乾電池 R14PU（SUM-2）6個（DC9 V） 単3形乾電池*1 R6PU（SUM-3）6個（DC9 V）
出 力	定格15 W、最大23 W
電池持続時間 *2	[単2形乾電池使用時] 約13時間（JEITA） [単3形乾電池使用時] 約4時間（JEITA）
通 達 距 離*3	約400 m（JEITA）
磁 気 回 路	ネオジウムマグネット、内磁型
ダイアフラム	ポリイミドフィルム（振動板、ボビン）
抗 菌 処 理	マウス部、ハンドル部
使用温度範囲	-10～+40℃
仕 上 げ	ホーン：ABS樹脂、ライトグレー（マンセル5PB9/1 近似色） その他：ABS樹脂、グレー（マンセル5PB6.5/1 近似色）
寸 法	210（幅）×291（高さ）×355（奥行）mm（マイクロホン装着時）
質 量	本体（電池別）：940 g、マイクロホン部：150 g（コードを除く） 本体＋マイクロホン＋単2形乾電池：1.45 kg 本体＋マイクロホン＋単3形乾電池＋バッテリーアダプター：1.3 kg

*1 付属のバッテリーアダプター使用時

*2 電池持続時間は、1日30分間連続で使用したときの延べ時間です。

*3 通達距離は、静かな街頭で新しい電池（単2形または単3形乾電池）を使用したときのものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。

※ 乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

バッテリーアダプター …… 3

■ 概 要

本機は、単2形・単3形乾電池*の2種類が使用できる、定格出力15 Wのマイクロホン分離型のハンド型メガホンです。


マイクロホンを外すと、ベルトを肩にかけてショルダー型としても使用できます。マイクロホン部は抗菌処理を施しているため、衛生上、安全に使用できます。

* 単3形乾電池を使用するときは、付属のバッテリーアダプターが必要です。

■ 使用上のご注意

- 本機は防水構造になっていません。雨など水滴がかかるような場所では使用しないでください。
- 万一、次のような異常が起きたら、販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因となります。
 - ・煙が出ている、変なにおいがするとき
 - ・内部に水や異物が入ったとき
 - ・音が出ないとき（電池が正しい方向に挿入されており、消耗もしていないことを確認後）
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたるような場所に置かないでください。故障の原因となることがあります。
- 長時間電池を入れたままにする場合は、電池が切れていないか、液漏れしていないかなどを定期的に点検してください。
- 長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。メガホン内部が発熱し、故障の原因となることがあります。
- 本機の近くで携帯電話などを使用すると、ノイズが発生することがありますが故障ではありません。携帯電話などは本機からできるだけ離れて使用してください。
- ケース外部の汚れの清掃には、水に濡らして固く絞った布を使用してください。また、ひどい汚れには、中性洗剤をしみこませて固く絞った布を使用してください。ベンジン・シンナー・アルコール類などは絶対に使用しないでください。ケースの変形や変色の原因になります。

■ 各部の名称とはたらき



①スピーカー（ホーン部）

②ベルト

持ち運ぶときなどに、肩にかけて使用します。（長さ：約1 m）

③電池カバー

内部に電池収納部があります。電池交換で、開けるときは反時計方向に回し、閉めるときは時計方向に回します。

④マイクハンガー

マイクを差し込んで固定します。

⚠ ご注意

無理な力はかけないでください。破損の原因となります。

⑤トークスイッチ

押すと電源が入り、拡声できます。離すと電源が切れます。




どちらのスイッチを押しても電源が入り、使用できます。

⑥ハンドル

抗菌処理を施しているため、衛生上、安全に使用できます。


⑦ボリューム

上の方へ回すと、音量が大きくなります。



■ 電池交換のしかた


- 1 電池カバーを反時計方向に回して、電池カバーを外す。
マイクハンガーからマイクを外して行ってください。
- 2 電池収納部の電池極性表示に従って、単2形乾電池（6個）を入れる。
- 3 電池カバーの裏側にある凸部を電池ケースの凹部に差し込み、電池カバーを時計方向に回してしっかりと閉める。



● バッテリーアダプターの使いかた

付属のバッテリーアダプターを使うと、単3形乾電池（6個）でも使用できます。


付属のバッテリーアダプター3個を電池ケースに挿入し、電池極性表示に従って電池を入れてください。



ご注意

- 単3形乾電池と単2形乾電池を混同して使用しないでください。
電池の発熱や液漏れなど故障の原因となることがあります。
- 単3形乾電池を使用する場合の電池持続時間は、単2形乾電池使用時よりも短くなります。

■ 使いかた



注意

- マイクのトークスイッチを押す前には、必ずボリュームを最小にしておいてください。
- 音量テストをするときは、スピーカーを地面に向けて行ってください。

1 マイクハンガーからマイクを外す。

メ モ

マイクハンガーに装着したままでも、ハンドル部のトークスイッチを押すと電源が入り、拡声できます。
ハンガー部は360°回転しますので、マイクの角度調節ができます。

2 トークスイッチを押しながら、ボリュームでハウリング（キーンという音）が起らないように適当な音量に調節する。

室内など音の反響が多い場所ではハウリングが起りやすいので、特に電池が新しい場合はボリューム目盛りを最大まで上げることができません。ボリューム目盛りの位置は、中間程度を目安に音量を調節してください。

3 マイク送話口から1 cm程度の距離で、大きめの声で話す。

※ マイクを離し過ぎたり、小さな声で話したりすると、音量不足になることがあります。

マイク収納時のご注意

ボリュームを最小にしてから、マイクハンガーに差し込んでください。
ボリュームを上げたままの状態では収納すると、マイク着脱時に不用意にトークスイッチを押してハウリングを起こすことがあります。

機器保証書

製造（ロット）番号		
型 名	ER-3115	
保証期間	お買上日から1年間	
お買上日	□□年□□月□□日	
ご住所	□□□□□□ TEL () -	
お名前	様	
この保証書は、下記記載の内容により無償修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から左記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、		
お買上店	住所・店名・TEL	

上記保証書は、必ず「お買上日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、下記をよくお読みください。

＜無償修理規定＞

1. 上記記載の保証期間内において、取扱説明書、本体注意ラベルなどに従った、正常な使用状態で万一故障した場合、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。お買い上げの販売店が無償修理を致します。
2. 保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の輸送、移転、落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 離島および離島に準ずる遠隔地への出張旅費および壁面・高所・難所に設置されている場合のセットの取り外し・取り付けを行った場合はそれに要する実費。
 - (5) 自然消耗により部品を交換する場合。
 - (6) 本製品に接続している当社指定以外の機器故障に起因する故障。
 - (7) 保証書のご提示がない場合。
 - (8) 保証書にお買上日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または、字句が書き換えられた場合。
3. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

- * 本製品の故障に起因する付随的損害についての保証はお受けできません。
- * この保証書は本書に明記した期間、条件の下において無償修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所・サービスステーションにお問い合わせください。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>