

TS-630シリーズ レイニーメガホン タフ Plus(6W)



保護等級IP66※1(耐塵・耐水)をクリア、防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。

特徴

- ①業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い防塵・耐水タイプ
- ②3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア※2
- ③ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
- ④約630g(乾電池※3を除く)と軽量

※1 IP66 粉塵が内部に侵入しない。波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※2 米国 MIL-STD-810F Method516.5-shockを参考に策定した当社独自規格に準拠。(無故障、無破壊を保証するものではありません。)

※3 充電池のご利用はお控えください。

6W (最大10W)	耐塵・耐水 IP66	耐衝撃	軽量	ASA樹脂	ストラップ付	単3×6	通達距離 250m
---------------	---------------	-----	----	-------	--------	------	--------------

(EA916X-38A)



本体画像・TS-631

(EA916X-33B)



本体画像・TS-633R

(EA916X-32B)



本体画像・TS-634

サイレン音付
暗闇反射シール付(4枚)

ホイッスル音付

出力	定格6W(最大10W)
保護等級	IP66 (JIS C 0920に準拠)
寸法	口径150×135/全長253mm
質量	約630g(乾電池別)
材質	ASA樹脂
ストラップ長	約400mm(バックル部分取り外す可能)
耐衝撃性	3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア※2
使用電池	単3乾電池※3×6本
通達距離(JEITA)	音声時約250m ホイッスル/サイレン時約315m
電池持続時間(JEITA)	音声時約9時間 ホイッスル/サイレン時約50分

掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。