

EA916X-35  
EA916X-36

メガホン【防雨型】  
メガホン【防雨型】



特 徴

- ・片手でメガホンを持ちながらスイッチ操作ができます。
- ・ASA樹脂採用、ABS樹脂よりも耐衝撃性の劣化が少なく、もろくなりやすく、われにくい。
- ・軽量、防水、衝撃性強化のメガホン

仕 様

	EA916X-35	EA916X-36
使用乾電池	単3乾電池 10個(別売)	単3乾電池 10個(別売)
出 力	定格15W 最大20W	定格15W 最大20W
通達距離	音声時 約315m サイレン時 約500m	音声時 約315m ホイッスル時 約500m
電池持続時間	音声時 約10時間 サイレン時 約50分	音声時 約10時間 ホイッスル時 約40分
寸 法	口径200X180mm 全長300mm	口径200X180mm 全長300mm
質 量	約 780g(電池別)	約 780g(電池別)
ストラップ長	約 400mm(肩に掛けられます)	約 400mm(肩に掛けられます)
材 質	ASA樹脂	ASA樹脂
色 調	レモンイエロー	レッド
IP値	IP65	IP65

IP値は防塵性能・防水性能に関する保護等級です。

防塵性規格等級	防水性規格等級
6	5
塵埃は侵入しない	噴流時(一時的な水没)に対して保護する

を示します。