

TS-714 噴流型防水構造メガホン(15W) EA916X-36



本体画像・TS-714
発売中

このメガホンは15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5（防噴流型）に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本（別売）使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
ホイッスル音がついています。プールサイドや海での監視や、屋外スポーツのコーチ指導用にご利用いただけます。
他に、サイレン付の機種（TS-713P EA916X-35）を用意しています。
充電池のご利用はお控え下さい。

品番	TS-714
主な仕様	ホイッスル音付 出力：定格15W 最大20W 使用電池：単3乾電池×10本 寸法：口径200×180mm／全長300mm 質量：約780g（電池別） 通達距離（JEITA）：音声時約315m/ホイッスル時約500m 電池持続時間（JEITA）：音声時約10時間/ホイッスル時約40分 樹脂：ASA樹脂 ストラップ長：約400mm 色調：黄色 防水性能：IP65（JIS C 0920に準拠） RoHS 対応

掲載機器は改良のため予告なく製品・仕様・価格などを変更する場合があります。