

# EA916X-45

## ハンドフリーミニメガホン ホイッスル付

### ハンドフリーで軽快なフットワークコミュニケーション

ヘッドセットマイクとウェストベルトのセットアップで軽快なフットワークに対応



#### 特徴

新型ドライバーユニットを採用して高能率、軽量化を実現。  
ネオジウム・マグネットは、フェライトマグネットに比較し磁石のエネルギー積では約13倍、同性能スピーカ組み込み設計比スピーカ部では約1/8の質量特性をもたらし、高能率化と大幅な軽量化を可能にしました。

#### 仕様

- 外形寸法: 88(W) × 133(H) × 215(D)mm (ストラップを含まず)
- コード長: 約150cm
- 重量: 約600g (電池別) ヘッドセットマイク約37g
- 使用電池: 乾電池R6P (単三形) 4個
- 定格出力: 3W
- 最大出力: 4W
- 電池持続時間: 約7時間 (音声) 約180分間 (ホイッスル 小) 約40分間 (ホイッスル大)
- 通達距離: 音声 約160m (音声) 約50m (ホイッスル小) 約125m (ホイッスル大)
- ウェストベルト適応範囲: ウェストサイズ約45cm ~ 約135cm



会場・雑踏整理・学校・保育園・店頭セール・イベントに最適です。