



小さな声が、大きな声に。コンパクトで手軽に使える!

ハンズフリー拡声器 DLS-01



3W
出力



接客・案内・プレゼン...

小声では伝わらない、でも

大きな声は飛沫が心配。

そんな時はアルインコの拡声器!

アクリル板越しのレジに



工場ガイドやオフィスの朝礼に

IP67
防塵・防水
相当

背面の回転式クリップでベルトなどに簡単に装着できます。

- 本体は防塵・防水構造、汚れたり濡れたりした手で操作しても大丈夫
- 大きすぎない適度な音量がソーシャルディスタンス確保に最適
- 音量は10段階の切り替え、大きなスタンバイボタンで簡単ミュート
- ヘッドセットマイクは36g、軽く疲れにくいデザイン

ヘッドセットのマイクユニットは防水ではありません。マイクスポンジから浸水するような状況での使用はお控えください。

8時間
連続使用
音量レベル5にて

軽さは
わずか
134g!



声が届く範囲の目安

1フロア、40m²程度の屋内



屋外では、風や環境音などの影響を受けて、声が届く範囲は狭くなることがあります。

セット内容



*USB タイプの充電用ACアダプターは付属しません。

* ()はスペアとしての標準価格

音声出力	最大3W (内蔵スピーカー4Ω)	質量/約	134g(本体 / ヘッドセット 36g)
バッテリー	内蔵式 Li-Ion バッテリー DC3.7V 980mAh	付属品	● USB-USBミニ充電ケーブル EDS-37 (¥1,100)
外形寸法 (突起物除く/約)	56(W) × 88(H) × 26(D) mm (39mm クリップ含む)		● ヘッドセットマイク EME-844 (¥3,850)
動作温度範囲	-10℃ ~ 60℃ (充電0℃ ~ 45℃)		● 説明書・保証書

アルインコ株式会社

電子事業部

- 東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
- 名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
- 大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

*カタログのご請求は、最寄りの販売店または上記の支店、営業所までお願いします。
*このカタログに掲載の価格には取付費などは含まれておりません。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

*撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。*写真は一部、合成です。
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

● 取扱い店