



ハンズフリー拡声器

ER-1000Aシリーズ

両手が自由に使える、小型・軽量のハンズフリー拡声器



ER-1000A-BT



ER-1000A-BK



ER-1000A-WH



ER-1000A-YL

使いやすさはそのままに、
カラーを一新。
Bluetooth®機能搭載モデルを
新たにラインアップ。

POINT 1

軽快なイメージはそのままに。
シーンやユーザーを
選ばないカラーリングに刷新。

POINT 3

遠くでもはっきり、騒音下でもくっきり。
従来品と比較しても高音質に。

POINT 2

左右どちらでも装着可能
(特許番号 第4863223号*)
(*) 2021年3月現在



POINT 4

Bluetooth®対応モデルを新たにラインアップ。
スマートフォン/タブレット等から
ワイヤレスで、音楽再生が可能に。

使用シーン

工場案内・店頭販売・
催事や展示会、
観光案内、選挙遊説
などに



防犯・セキュリティ、
警備関連業務・
交通整理 などに



教育現場(保育園・
幼稚園・各種学校)の
授業や行事 などに



非常時・災害時の
避難誘導 などに



さまざまなシーンにフィットする、ハンズフリー拡声器

軽量・高音質・パワフル・かんたん装着・かんたん操作・両手が使えるハンズフリー

耳掛式マイクなので動いてもズレない

オプションのヘッドセットマイクを用意することで利用者ごとにお使いいただけますので、衛生面でも安心です。

音楽プレーヤー※や予備電池の収納ケース

オプションの延長ベルトで
ウエストベルトの長さを延長することができます

単三電池×6本でも4本でも使用可能

マイクと音楽プレーヤー※が同時に使える

ウィンドスクリーンは交換可能でいつも清潔

※音楽プレーヤーは付属しておりません。


■ 関連商品



延長ベルト ER-1000PJ

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

- ER-1000A-BK/WH/YL/BT用の延長ベルトです。
- 本機のベルトにワンタッチで装着できます。
- ※装着した場合、最大ウエストサイズの目安は150cmです。



ウインドスクリーン WH-4000S

希望小売価格 ¥2,500 (税抜)

- ER-1000Aシリーズのヘッドセットマイク「交換用ウインドスクリーン」として使用できます。
- 10個入り
- 仕上：ウレタンフォーム 黒
- 適合機種：ER-1000A-BK/WH/YL/BT



ヘッドセットマイク ER-1000HS

希望小売価格 ¥11,400 (税抜)

- ER-1000A-BK/WH/YL/BT用のヘッドセットマイクです。
- 軽量で、ヘッドバンドにより頭部にしっかりと固定できます。

ラインアップ



スタイリッシュなブラック
ER-1000A-BK
希望小売価格 **¥31,900** (税抜)



定番のホワイト
ER-1000A-WH
希望小売価格 **¥31,900** (税抜)



視認性が高く安全色のイエロー
ER-1000A-YL
希望小売価格 **¥31,900** (税抜)



Bluetooth®対応
Bluetooth®機能搭載
ER-1000A-BT
希望小売価格 **¥39,700** (税抜)

仕 様		EA916X-94			
品 番		ER-1000A-BK	ER-1000A-WH	ER-1000A-YL	ER-1000A-BT
電 源		単3形乾電池 (LR6) : 6本 (DC9V), 4本 (*1) (DC6V) 単3形充電式ニッケル水素電池 (HR15/51) : 6本 (DC7.2V), 4本 (*1) (DC4.8V)			
出 力		定格6W, 最大10W : 単3形乾電池6本使用時 (DC9V) 定格3W, 最大4W : 単3形乾電池4本 (*1) 使用時 (DC6V)			
通 達 距 離 (*2)		音声時 : 約100m (アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池6本使用時), 約80m (アルカリ乾電池またはニッケル水素蓄電池4本 (*1) 使用時)			
電 池 持 続 時 間		音声時 (*3) : 約8時間 (アルカリ乾電池6本または4本 (*1) 使用時), 約7時間 (ニッケル水素蓄電池6本または4本 (*1) 使用時) AUXステレオ入力時 (音楽再生) (*4) : 約9時間 (アルカリ乾電池6本または4本 (*1) 使用時), 約9時間 (ニッケル水素蓄電池6本または4本 (*1) 使用時)			
周 波 数 特 性		300Hz~14kHz (偏差-26dB)			
ヘッドセットマイクロホン		エレクトレットコンデンサーマイクロホン 感度 : -47dB (0dB=1V/1Pa, 1kHz) マイク (MIC) : -30dB (*5) 3kΩ φ3.5モノラルミニジャック ファンタム電源供給 予備 (AUX) (*6) : -10dB (*5) 2kΩ φ3.5ステレオミニジャック (モノラル入力対応 (*7))			
入 力		-			
通 信 方 式		Bluetooth® 標準規格 Ver.4.2			
通 信 出 力		Bluetooth® 標準規格 Class2			
通 信 距 離		最大10m (*8)			
対 応 プ ロ フ ァ イ ル		A2DP			
対 応 コー デ ッ ク		SBC			
ウエストベルト長		55~120cm (*9) (最大伸長時)			
使用温度範囲		0℃~+40℃			
仕 上	フロントケース	ABS樹脂 ブラック (マンセルN1.0近似色)	ABS樹脂 ホワイト (マンセルN9.3近似色)	ABS樹脂 イエロー (マンセル2.5Y8/12近似色)	ABS樹脂 ブラック (マンセルN1.0近似色)
	リアケース	ABS樹脂 グレー (マンセルN5.5近似色)			
	ネット	表面処理銅板 ブラック (マンセルN1.0近似色) 塗装	表面処理銅板 ホワイト (マンセルN9.3近似色) 塗装	表面処理銅板 イエロー (マンセル2.5Y8/12近似色) 塗装	表面処理銅板 ブラック (マンセルN1.0近似色) 塗装
	フロントリング	-			
	ウエストベルト	ブルー (マンセル5P84/10近似色)			
伸縮性ゴム 黒色					
寸 法		133 (W) × 96 (H) × 222 (D) mm (ベルト部を除く)			
質 量		本体 (ベルト含む, 電池別) : 約480g, ヘッドセットマイク : 約50g			
付 属 品		ヘッドセットマイク (ヘッドバンド, ウィンドスクリーン付き) × 1, ウェストベルト (本体に装着済み) × 1, バッテリースペーサー × 2, マイクケーブルクリップ × 1			
別 売 品		延長ベルト : ER-1000PJ, ヘッドセットマイク (交換用) : ER-1000HS, ウィンドスクリーン (交換用10個入り) : WH-4000S			

(*1) 付属のバッテリースペーサー使用時
(*2) 通達距離は、静かな街頭で新しい電池を使用したときのものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。(JEITA TT-4501Dによる)
(*3) 音声時の電池持続時間は、本機をハウリングさせない最大ボリューム位置で連続使用したときの時間です。(JEITA TT-4501Dによる)
(*4) AUXステレオ入力時の電池持続時間は、市販のオーディオプレーヤーを予備入力端子 (AUX) に接続し、音楽を連続再生したときの実測値です。外部機器のボリューム位置や音楽ソースの種類などにより変動します。
(*5) 0dB=1V
(*6) 予備入力時の音声調節は、接続した外部機器側で行ってください。
(*7) モノラル入力時は、ステレオ入力時より音量が小さくなります。
(*8) 使用環境により異なります。
(*9) 120cmはベルトを引っ張ったときの最大長です。
装着時の長さは、100cm (服装着用時のウエストサイズ) を目安としてください。
※電池は付属していませんので、別途ご用意ください。

RoHS対応の製品一覧につきましては弊社ホームページにて公開しております。
下記URLをご参照ください。

<https://www.toa.co.jp/sustainability/environment/approach/preservation/rohs10.htm>



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- 取付・接続に電気工事等が必要な場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。●製品を天井等に取り付ける際は、十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。

●日本国内専用製品のため、海外ではご使用になれませんのでご注意ください。●製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。●犯罪抑止や事故防止等を意図して設計・製造しておりますが、本システム単独で、犯罪の防止や安全を保証するものではありません。万一、事件・事故等による被害・損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●製品価格には、設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。

保守点検のお願い ●長く安心してお使いいただくため、定期的な保守点検をお勧めします。
●保守点検については、お買い上げの販売店へご相談ください。

商品価格・在庫・修理に関するお問い合わせ			
札幌 (011)633-5535	多摩 (042)523-8405	大阪カスター (06)6260-1525	インフラ営業部
青森 (017)723-3751	東京 (03)5621-5761	横浜カスター (06)6260-1521	東京 (03)5621-5791
仙台 (022)256-8100	東京カスター (03)5621-5782	京都 (075)212-4100	大阪 (06)6260-1528
盛岡 (019)636-4231	経ヶ崎カスター (03)5621-5765	神戸 (078)303-5625	スマートビジュアル営業部
郡山 (024)923-7744	びんがたカスター (03)5621-5790	高松 (087)866-5995	東日本ユニット
新潟 (025)246-2316	横浜 (045)444-3422	岡山 (086)241-8029	東京第1 (03)5621-5801
長野 (026)234-2231	静岡 (054)251-5350	広島 (082)291-3988	東京第2 (03)5621-5801
水戸 (029)231-9811	金沢 (076)244-1951	福岡 (092)431-0061	西日本ユニット
宇都宮 (028)633-9661	岐阜 (058)276-1401	熊本 (096)352-0883	名古屋 (052)509-7852
さいたま (048)614-8860	名古屋 (052)509-7851	鹿児島 (099)256-5245	大阪 (06)6260-1535
千葉 (043)382-6511	大阪 (06)6260-1526	那覇 (098)866-5598	

業務用カタログ 製品の価格はすべて希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。

技術的なお問い合わせ

お客様相談センター

固定電話 ☎ 0120-108-117

受付 9:00~17:00 (土日、祝日除く)

携帯 ☎ 0570-064-475 (有料) PHS/IP電話はご利用いただけません

FAX ☎ 0570-017-108 (有料)

個人情報の取扱方針は、弊社ホームページをご覧ください。(<https://www.toa.co.jp/privacy.htm>)