

高圧フットポンプ ツインシリンダー

No.1924



**ツインシリンダーで
空気量がアップ&より早く空気入れ**

ホース
固定ホルダー
(本体裏側)

高圧タンク付 フットポンプ

No.1925



**高圧タンク付きで
らくらく空気入れ**



No.1924使用例

自転車 タイヤに



No.1925使用例

自動車 タイヤに

※No.1924/25共通

自動車・オートバイ / (米式バルブ) ボール・レジャー用品 (各種アダプター)

自転車・スポーツバイク (英式・仏式バルブ)

レバー式バルブ

米式/英式/仏式
全てのバルブに対応

米式 英式 仏式

- 高圧タンク付
- 強固なフレームで安定性アップ
- 安全なロックつまみ式ペダルストッパー
- ホース固定ホルダー付 ● ペダルが踏みやすい
- 700mmのロングエアホース
- 安全弁付(作動圧力1000kPa)
- 自動車・オートバイ・耕運機にも使えます。
- アダプター3種付(ボール用ニードル、小型レジャー用〈太〉・〈細〉)

- タイヤ空気圧がわかりやすい圧力計

**空気圧の目安を
車種ごとに色分け**

シティサイクル/MTB クロスバイク ロードバイク

※No.1924/25共通



**各種アダプターで
多用途に使える**



自動車 オートバイ 自転車 車いす ボール レジャー用品 農機 フォークリフト

最高圧力

**約1000
kPa**

品番	No.1924	No.1925
品名	高圧フットポンプ ツインシリンダー	高圧タンク付 フットポンプ
最高圧力	1000kPa	1000kPa
本体サイズ	153(W)×286(D)×83(H)mm	113(W)×286(D)×83(H)mm
質量	2.4kg	1.9kg
付属品	アダプター3種	アダプター3種

※改良のため予告なく仕様および外観を変更することがあります。



No.1924
パッケージ

No.1925
パッケージ



品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
1924	高圧フットポンプ ツインシリンダー	300×155×90	4960169019243	14960169019240
1925	高圧タンク付 フットポンプ	300×120×90	4960169019250	14960169019257