

5-56 防錆・潤滑剤



No.1005



No.1006

製品特長

- あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑。電気系統の除湿・防湿。電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
- スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使用できます。
- 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
- 有機則規制外商品

用途

- ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナットなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。
- 機械類、金型などの日常保守。

組成概略

●鉱物油

●防錆油

●石油系溶剤

法規制 ●第3石油類、危険等級Ⅲ

容量 ●70ml/
430ml/
3.785L (1ガロン)/
18.925L (5ガロン)/
200L



テクニカルデータ1 (防錆・潤滑剤)

品名	膜厚 (μm)	表面張力 (mN/m)	浸透力 (mm)	拡散力 (cm^2)	防錆力 塩水噴霧試験
5-56	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	48hr A級