

使用方法

必ず、付属のチューブを噴射口にしっかりと差し込んだ状態でご使用ください。

①トリガー上部のツメ(ストップバー)を前方に折りとってください。缶を垂直に近い角度に立てて持ち、1、2度空ぶかしを行ってください。②清掃対象物からチューブを10cm以上離し、噴射は2~3秒に区切ってご使用ください。また、連続的に長時間使用しないでください。(一時的に圧力が低下したり、缶が冷えた場合はしばらく経ってからご使用ください)。逆さのまま連続的に長時間使用すると液化ガスが噴出する恐れがあります。※液化ガスは、プラスチック製品の変質や、機器の破損の原因となったり、触れるところ傷の恐れもあり危険です。また、空気中のガス濃度が高まり、周辺の火気に引火しやすくなります。

▶ 使用上の注意

- 必ず換気の良いところでご使用ください。
- 付属のチューブをしっかり差し込んでご使用ください。
- 振らずにご使用ください。
- 必ず使用前に立てて空ぶかしください。
- 逆さでの連続噴射は3秒以内でご使用ください。
- 使用後は缶を直立に戻してください。
- 必ず缶を立てて保管してください。
- 一度に大量に使用しないでください。
- 正しくお使い頂けない場合、液化ガスが噴射され、樹脂等を白化させる場合があります。

▶ 安全上の注意



地球温暖化防止を考え、可燃性ガス(ノンフロン)を使用しています。ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、事故のないようにご使用ください。

●使用前に安全な場所で1、2度空ぶかしを行うこと。●噴射口より10cm以上離して使う。●必ず缶を立てて保管。●1回の噴射は1~3秒に区切る。(一時的に圧力が低下したり、缶が冷えた場合はしばらく経ってから使う) ●人体に向かって噴射しない。●幼児の手の届くところには保管しない。●電器製品に使用する場合は必ず電源を切り、コードを抜きしばらく経ってから使う。●機械内部への噴射、使用は厳禁。●閉めきった部屋で大量に使用しない。●付属チューブは噴射口にしっかりと根元まで差し込むこと。●本品にはガス特有の臭いがあります。●ガスを故意に吸い続けると、窒息の危険性があります。絶対におやめください。●車の中など高温になる場所には置かないこと。●裸火やストーブ、ファンヒーターなどの近くや高熱が発生するところでは絶対に使用しない。引火する恐れあり。滞留したガスに火気(静電気による火花も含む)を近づけると引火する恐れがあるので、一度に大量に使用しない。滯留しやすい場所(ケース、器など)には連続的に使用せず、時間をおいて使用。特に機械の分解清掃には充分に注意。●ホコリを吹き飛ばす清掃以外の目的で使用しない。他の用途の使用により起きたことには一切の責任を負いかねます。

▶ 応急処置

- 万一内容物を飲み込んだ場合は温水を飲ませるなどして吐き出させ、商品を持って直ちに医師の診断を受けてください。
- 誤って目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗浄し異常があれば医師の診断を受けてください。

Digio²

フロンラベル

S
(ノンフロン)

地球温暖化への影響



この1缶の噴射ガスの
CO₂排出量0.23kgを
オフセット(埋め合わせ)し
地球環境維持に
貢献できます。

▶ 主な用途

- パソコン、カメラ、オーディオなどの清掃に。
- サッシや部屋の隅などのホコリとばしに。
- プリンタなどのオフィス機器の清掃に。
- シュレッダや精密機械内部への使用禁止。
- 空調機器、暖房器具、レンジ、コンロなど引火のおそれのある機器への使用禁止。

 **シュレッダ等への使用禁止**
気密性の高い機器に滞留したガスが静電気や火花などで引火する恐れがあるため。

▶ 廃棄方法

- 廃棄の際は、火気のない戸外で噴射音が消えるまで完全にガスを抜いてください。
- 必ず、完全にガスが抜けた事をご確認の上、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ガスが残った状態で缶に穴を開ける事は絶対にお止めください。

製品名	ノンフロンエアブロワー
形名	ダストブロワー
ガスの種類	DME, CO ₂
内容量	228g
環境影響度	1
目標値	10
目標年度	2019年

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。高圧ガス:DME, CO₂



缶の材質: スチール
NET: 228g(350ml)



ナカバヤシ株式会社
お客様相談室 0120-166-779
MADE IN JAPAN

逆さ吹き OK! 液もれしない

可燃性・火気厳禁

