SANWA SUPPLY

CD-ADE3BK

電動エアダスター（AC電源）取扱説明書

この度は、電動エアダスター（AC電源）「**CD-ADE3BK**」（以降本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①電動エアダスター ……1台
②ノズル（穴小タイプ）‥1本
③ノズル（穴大タイプ）‥1本
④ノズル（すき間用）……1本
⑤伸縮延長ホース ……1本
⑥フィルター（1枚は本体に装着済み）‥3枚
⑦ブラシ ……1本
⑧取扱説明書・保証書（本書）……1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**（CD-ADE3BK）と
上記の番号（①～⑧）と**名称**<ノズル（すき間用）など>をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

⚠ **警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
⃠ **禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容
❗ **指示** 「指示」に従って実行しなければならない内容

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

⚠警告

⃠ **分解・修理・改造は絶対にしない。**
火災や感電、またはケガをする恐れがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料になります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。

❗ **お手入れの際はケーブルをコンセントから引き抜いてください。**
感電やケガをする恐れがあります。

⃠ **濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。**
感電をする恐れがあります。

❗ **小さなお子様の手に触れないようにしてください。**
感電やケガをする恐れがあります。

❗ **ケーブルは確実にコンセントに差し込んでください。**
火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

⃠ **引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。**
火災、感電などの原因になる恐れがあります。

⃠ **エアダスターを落とさないでください。**
本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。

⃠ **使用時に吸気口と噴射口をふさがないでください。**
吸気口・噴射口がふさがった状態で使用すると、本製品の過熱により故障・変形・火災・感電などの原因になる恐れがあります。

❗ **ケーブルはエアダスターの噴射ボタンをOFFにして差し込んでください。**
モーターの回転による反動で、エアダスターが動きだし本製品を傷つけたり、故障などの原因になる恐れがあります。

❗ **ケーブルは丁寧に扱ってください。**
ケーブルを傷つけたり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。火災・感電・発煙・ショートなどの原因になる恐れがあります。

⃠ **車内や高温になる場所には保管しないでください。**
高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。

❗ **連続使用は15分以内にしてください。**
15分以上連続使用しないでください。発熱、故障の原因になる恐れがあります。

1.仕様

電　　源	AC100V	風　　量	穴　大:約26m/s 穴　小:約31.2m/s 隙間用:約29.5m/s
消 費 電 力	400W		
連続使用時間	15分間		
ノ イ ズ	85～90dB	コ ー ド 長	3m
サ イ ズ	W87×D143×H145mm	操作環境温度	0～40℃
重　　量	約770g（本体のみ）	保 存 温 度	−10～40℃
モーター回転数	35000RPM	相 対 湿 度	30～70%

2.各部の名称とはたらき

①電動エアダスター





②ノズル（穴小タイプ）
細かいところに。



④ノズル（すき間用）
細長い溝部分に。



③ノズル（穴大タイプ）
広い範囲に。



⑤伸縮延長ホース
狭いところや奥まったところに。



⑥フィルター×3枚
※1枚は電動エアダスターに装着済み
装着中のフィルターが目詰まりした
場合に、取替えてご使用ください。



⑦ブラシ



3.使用方法

❶ノズルと伸縮延長ホースを取付けます。
下の図を参考に噴射口に付属のノズルを差し込んでください。

狭い場所や奥まった場所での清掃の際は伸縮延長ホースをご利用ください。



❷電源を繋ぎます。
下図のように電動エアダスターのACプラグをコンセントに接続します。



❸噴射ボタンをONにすると噴射します。

- ●噴射ボタンをONにする時は、必ず電動エアダスターをしっかりと持ってください。モーターの起動時は、反動で本体が大きく揺れます。
- ●15分以上連続使用しないでください。発熱、故障の原因になる恐れがあります。



4.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
⑴保証書をご提示いただけない場合。
⑵所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
⑶故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑷故障の原因がお客様による輸送･移動中の衝撃による場合。
⑸天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑹譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: **CD-ADE3BK**	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL 担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日　年　月　日

最新の情報はWEBサイトで https://www.sanwa.co.jp/

本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!
■サポート情報　■Q&A（よくある質問）
■ソフトダウンロード　■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト（https://www.sanwa.co.jp/）をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL:082-264-2716 FAX:082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078