

## チェーングリース EA920AF-4

### 白色固体潤滑剤入り・低飛散タイプ

- シールチェーン等のOリングに影響がありません
- 密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない
- 耐食性優れます ■ 耐水・耐酸・耐アルカリ性に優れます
- 浸透性があり、細部にグリースが行き渡ります
- 白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性を持っているため  
極圧性もよく、摩擦時の消音効果もあります
- 水がかかっても性能が低下しません

#### <仕様>

- 成分…リチウム石鹼系グリース  
白色固体潤滑剤  
脂肪族系炭化水素  
LPG
- 耐荷重性能…0.85MPa
- ちょう度…約370
- 塩水噴霧…72時間以上
- 使用温度範囲…-15～120℃
- 容量(重量)…300ml(290g)
- 第一石油類、危険等級Ⅱ  
<PRTR該当><有機則該当>



#### <用途>

- リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーの潤滑

#### <使用方法>

スプレー時は浸透させる為に粘度が低いので、バイクのチェーンなど高速回転のチェーンへの使用時はスプレー後20分間放置してください

- ① 可能な場合はチェーンを洗浄してください
- ② 缶をよく振ってからチェーンにスプレーしてください
- ③ 塗布後、30～60分で溶剤が乾燥し、グリース性能を発揮します