

## 錆転換剤(スプレータイプ) EA920AJ-11

- 赤錆び状態を10分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます
- 金属表面の錆は、ワイヤーブラシで取り除いてからスプレー塗布します
- 下塗り、または仕上げ用としてご使用下さい
- 耐熱温度は連続的に熱が加わる場合は93℃、断続的な場合は121℃です
- 安全性が高く、不燃性
- 米国USDA承認

### <仕様>

- 内容量…290ml
- カラー…透明
- 耐熱温度…121℃(断続的な場合)

- ◆ タンク、クレーン、車両、農機具などの鉄部に対して錆の保護
- ◆ 家庭用品(フェンス、車、自転車など)の鉄部に対して錆の保護



錆転換剤を塗布後の状態