

EA920AK-1
(マシンオイル)

粘度 (ISO VG) 10
 容量 100ml
 精製度の高い無色透明の潤滑油
 用途 工業用、家庭用マシンなどに
 使用可能。
 低荷重・高速回転の潤滑油



粘度規格一覧表

↓
 ミシンオイル
 スピンドルオイル

パイプねじ切りオイル

タービンオイル
 エアツールオイル

マシンオイル

2サイクルエンジンオイル

コンプレッサ-オイル

チェーンソーオイル

	粘度表示 c St (40)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
	10	8	60スピンドル		
		12	90スピンドル		
	15	18	150スピンドル		
	22	26	90タービン		
	32	38	120マシンオイル		
	46	56	140タービン		
		83	180タービン		
	68		200タービン		
	100	120	30モーターオイル		
	150	180	40モーターオイル		
	220	260	50モーターオイル		
	320	380			
	460	560	90シリンダー		
	680	830	120シリンダー		
	1000		加熱シリンダー		

