

# チェーンソーオイル

チェーンソーのチェーンやバーの潤滑

廃番

EA920AK-10A	4ℓ
<del>EA920AK-10B</del>	<del>18ℓ</del>

○ 粘度 (ISO VG) 110

- 油飛びを抑制させる添加物を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの磨耗を防ぎ、切断をスムーズにします。夏季・冬季の温度差にも強いオールシーズンタイプです。

-10A



-10B



粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル	5W	75W
タービンオイル エアツールオイル	32	26	90タービン	10W	
	46	38	120マシンオイル	20	
2サイクルエンジンオイル	56	56	140タービン	20W	80W
コンプレッサーオイル	68	83	180タービン		
チェーンソーオイル ↑	100	120	200タービン	30	85W
	150	180	30モーターオイル	40	
	220	260	40モーターオイル	50	140
	320	380	50モーターオイル		
	460	560	90シリンダー		
680	830	120シリンダー			
1000		加熱シリンダー			