

**EA920AK-15**  
(マシンオイル)

- 粘度 (ISO VG) 10
- 容量 300ml
- 精製度の高い無色透明の潤滑油
- 用途 工業用、家庭用マシンなどに使用可能。  
低荷重・高速回転の潤滑油



粘度規格一覧表



マシンオイル  
スピンドルオイル

パイプねじ切りオイル

タービンオイル  
エアツールオイル

マシンオイル

2サイクルエンジンオイル

コンプレッサオイル

チェーンソーオイル

粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
ISO VG グレード	補助 グレード			
10	8	60スピンドル		
15	12	90スピンドル		
22	18	150スピンドル		
32	26	90タービン		
46	38	120マシンオイル		
68	56	140タービン		
	83	180タービン		
		200タービン		
100	120	30モーターオイル		
150	180	40モーターオイル		
220	260	50モーターオイル		
320				
460	380	90シリンダー		
680	560			
	830	120シリンダー		
1000		加熱シリンダー		

