

EA920AK - 20
(スピンドルオイル)

粘度 (ISO VG) 10
 容量 1L
 無添加 高級製精油 旧通称60スピンドルに使用可能
 用途 手差し給油タイプの低荷重高速回転の
 一般的潤滑油。
 成分 鉱油、添加物



粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
↓ ミッションオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル	5W	75W
タービンオイル	32	26	90タービン	10W	
エアツールオイル	46	38	120マシンオイル	20	
マシンオイル	46	56	140タービン	20W	80W
2サイクルエンジンオイル	68	83	180タービン		
コンプレッサオイル	68	100	200タービン	30	
チェーンソーオイル	100	120	30モーターオイル	40	85W
	150	180	40モーターオイル	50	140
	220	260	50モーターオイル		
	320	380			
	460	560	90シリンダー		
	680	830	120シリンダー		
	1000		加熱シリンダー		