

EA920AK- 21

(マシンオイル)

- 粘度 ISO VG) 46
- 容量 1L
- 無添加 高級製精油 旧通称120マシンオイルに使用可能
- 用途 手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的潤滑油。
油圧作動油、高速軸受け油として幅広い用途。
- 成分 第4石油類危険等級III



粘度規格一覧表

	粘度表示 c St 40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
マシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	12	90スピンドル		
	22	18	150スピンドル	5W	75W
タービンオイル エアツールオイル	32	26	90タービン	10W	
	46	38	120マシンオイル	20	
2サイクルエンジンオイル		56	140タービン	20W	80W
コンプレッサーオイル	68		180タービン		
チェーンソーオイル	100	83	200タービン		
		120	30モーターオイル	30	85W
	150	180	40モーターオイル	40	
	220	260	50モーターオイル	50	140
	320				
	460	380	90シリンダー		
	680	560			
	1000	830	120シリンダー 加熱シリンダー		