

EA920AK - 35  
(パウダースプレー)

容量 17ml(約30回分)

鍵穴や番号錠、椅子のキャスター部等の  
油分やホコリを嫌う所の汚れ、きしみや摩擦を改善し  
動きをスムーズにします。  
新配合の石油系揮発洗浄剤で、  
さらに洗浄力が強力になりました。

- 特長**
- シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、べとつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。
  - 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部に渡り洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残る、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。

**⚠ ご使用上の注意**

- チューブを鍵穴の奥まで差し込まないでください。潤滑剤がシリンダー部に行き渡らない場合があります。
- 金属チューブに差し込まれているPCストッパーを無理に鍵穴に差し込まないでください。
- 容器を傾けたり、逆さにして使用しないでください。
- スプレー後、改善効果が現れない場合はシリンダー部が破損している可能性があるので作業を中止してください。
- 本品は滑り効果が高いため、廊下や床、階段等に吹き飛ばないようにご注意ください。拭き取った後も白い粉(ボロン)が残ることがあります。
- 用途以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
- 引火性が有りますので、絶対に火気には近づけないでください。
- 目、鼻、口に入らないようにしてください。万一、目に入った場合はこすらず直ぐに多量の水で15分以上洗眼し、飲み込んだ場合は直ちに吐き出させる処置をとり、いずれの場合にも医師に相談してください。

**ご使用方法**

- ①缶を2~3回振り、添付の金属チューブ先端を液が漏れないように指先でふさぎながら金属チューブ付ボタンを本体にしっかり差し込みます。(別図参照)
- ②鍵穴に金属チューブをPCストッパーの先端部分まで差し入れ、少量(1秒程度)スプレーします。
- ③2~3分後、鍵を差込み、数回作動させてください。
- ④動きが硬い場合②③を繰り返してください。
- ⑤はみ出した液は乾燥後、拭き取ってください。
- ⑥戸車、キャスター等に使用の場合、回転の軸受け部分にスプレーしてください。

チューブ付ボタンの差し込み方



チューブの先を左手の親指で押さえ、中指と人差し指でボタン部分を挟み、本体のノズルに差し込み、右手の指で上からしっかり押さえます。

**こんな場合にお使いください**

- 玄関ドア、自動車、南京錠などの鍵穴に。
- 自転車などのダイヤル式錠に。
- 引き戸の戸車や、椅子のキャスター等に。

品名:「鍵穴のクスリⅡ」

用途:鍵穴、番号錠、戸車、キャスター等の潤滑及び洗浄

成分:ボロン(窒化ホウ素)、石油系溶剤、LPG第一石油類8ml

正味量:17ml(連続噴射 約30秒 20℃)

1回使用量:約1秒(約30回使用可)