

**EA920AM-0.3**  
(タービンオイル)

- 2種 ISO VG32
- 容量 300ml
- 油圧作動油、高速度軸受け油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤配合。
- 用途 釘打ち機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツールパンチャー、パンチャー、油圧ポンプ、油圧機器の油圧オイル、浄化槽のブロワー、エア―機器のオイル
- 成分 第4石油類危険等級Ⅲ



粘度規格一覧表

	粘度表示 c St(40°C)		潤滑油 旧通称名	エンジンオイル SAE No.	ミッション ギアオイル SAE No.
	ISO VG グレード	補助 グレード			
ミシンオイル スピンドルオイル	10	8	60スピンドル		
		12	90スピンドル		
パイプねじ切りオイル	15	18	150スピンドル		
↓ タービンオイル エアーツールオイル	32	26	90タービン		
		38	120マシンオイル		
マシンオイル	46	56	140タービン		
2サイクルエンジンオイル	68	83	180タービン		
コンプレッサーオイル				200タービン	
チェーンソーオイル	100	120	30モーターオイル		
	150	180	40モーターオイル		
	220	260	50モーターオイル		
	320				
	460	380	90シリンダー		
	680	560			
	1000	830	120シリンダー 加熱シリンダー		