

(耐熱グリース)	内容量	ボトルサイズ
EA920AR-11	120g	φ55×72mm
EA920AR-12	450g	φ95×100mm

※どちらも廃番となりました。

耐熱・耐圧にすぐれた、腐食・焼付・摩耗防止ペーストです。

耐熱範囲 -40℃～1400℃

色 セラミックホワイト

ちょう度 NLGI class 1 (National Lubricating Grease Institute 国際グリース協会)

*グリースの外観的な硬さを世界的に規定している協会

金属をほとんど含まない高潤滑セラミックの微粒子を特殊合成油に配合した高性能潤滑剤です。

外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。

- ・白色オイル
- ・植物オイル
- ・粘度物質
- ・金属酸化物
- ・硫黄(0.1%以下)
- ・亜鉛(0.1%以下)

密度 1.42g/cm³

摩擦係数(SRVテスト) 0.19

結合荷重 3800-4000N

耐水試験 1-90℃

耐圧 230N/mm²

使用方法

摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。