

# EA920CC-1-2 シリコングリースメイト

高域な温度範囲で耐熱・耐寒・耐水性に優れ潤滑力を長期キープ!



-1

(-1:スプレー)

細ノズル付(ボタンー体型)

横吹き・逆さ吹き不可



-2

- 50℃~-250℃の高域な使用温度範囲
- 酸化安定性・耐熱・耐寒・耐水性にすぐれる
- フッ素配合でパワフルな潤滑力
- ゴム(天然ゴム・シリコンゴムは除く)・プラスチックなどの材質も侵さない
- 薄い被膜は通電状態を変えず、衝撃が加わっても復元するので腐食を

## ■用途■

- 自動車-各種ケーブル・ディスクブレーキのOリング  
ブレーキ可動部(パッド、ピストンなど)
- 業務---中トルク箇所・プラスチック・ゴムなど・換気扇・冷蔵庫内

品番	容量	仕様	カラー
EA920CC-1	180ml	スプレー	白
<del>EA920CC-2</del>	<del>50g</del>	<del>ペースト</del>	<del>白</del>

(廃番)