

2-26 防錆・接点復活剤



No.1021

製品特長

- 水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。
- 金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生を防止します。
- すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。
- 有機則規制外商品

用途

- 電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。

組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

法規制

- 第3石油類、危険等級III

容量

- 180ml/
430ml/
3.785L(1ガロン)/
18.925L(5ガロン)



テクニカルデータ1 (防錆・潤滑剤)

品名	膜厚 (μm)	表面張力 (mN/m)	浸透力 (mm)	拡散力 (cm^2)	防錆力 塩水噴霧試験
2-26	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	48hr A級

※記載されているデータは、当社実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。