

## 3-36 防錆剤

### 製品特長

- 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
- 強力な浸透力と清浄力で金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。
- 有機則規制外商品

### 用途

- 工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型など金属類、航空機、船舶、自動車部品などの日常保守管理。

### 組成概略

- 鉱物油
- 防錆剤
- 石油系溶剤

### 法規制

- 第3石油類、危険等級III

### 容量

- 180ml/  
430ml/  
3.785L (1ガロン)/  
18.925L (5ガロン)/  
200L



No.1031

No.1032



## テクニカルデータ1 (防錆・潤滑剤)

品名	膜厚 ( $\mu\text{m}$ )	表面張力 ( $\text{mN}/\text{m}$ )	浸透力 ( $\text{mm}$ )	拡散力 ( $\text{cm}^2$ )	防錆力 塩水噴霧試験
3-36	2.0~2.5	25~30	30~35	5~10	48hr A級