



5-56 無香性 70ml EA920KA-22

においが気になる場所には、無香タイプの5-56

用途

●自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿

製品番号

2007

製品説明

- 5-56の性能はそのまま、においをなくした無香タイプ。
- 自動車の車内各部やトランクルーム、屋内に設置してある機械類など、においに配慮したい場所への使用に最適です。
- ゴムやプラスチックにも使用できます。
- 有機則規制外商品
- 成分: 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
- 内容量: 70ml
- 製品サイズ: 137×Φ35(mm)
- 製品重量: 80g
- 消防法分類: 第3石油類、危険等級Ⅲ

メンテナンス方法

5-56のすぐれた性能と使いやすさはそのままに、においをなくした無香タイプ。

車内やトランクルームなど、においに配慮したい場所での使用に最適なのが「5-56 無香性」です。ドアノブやグローブボックスのヒンジなど、可動部の動きが悪くなってきたら気軽にひと吹きしてみましょ。ゴムやプラスチックにも安心して使えるので、幅広い用途で使えます。



車内パーツで動きが気になる部分といえばドアノブ。樹脂にも安心して使えます。

無香タイプならにおいが気になりやすい車内 自動車のドアヒンジに最適です。

テクニカルデータ

品名	膜厚 (μm)	表面張力 (mN/m)	浸透力 (mm)	拡散力 (cm^2)	防錆力 塩水噴霧試験
5-56	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	48hr A級
5-56 DX	2.5~3.0	20~25	35~40	15~20	48hr A級
5-56 無香性	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	48hr A級
スーパー5-56	10.0~12.0	15~20	35~40	1~5	240hr A級
3-36	2.0~2.5	25~30	30~35	5~10	48hr A級
2-26	2.0~2.5	25~30	25~30	5~10	48hr A級

※記載されているデータは、当社実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。