

EA920L-1	1L	標準塗り面積 100m ² (畳60枚分)
EA920L-4 (フローリング床用ワックス)	4L	標準塗り面積 400m ² (畳240枚分)

○ 人と環境に優しいフローリング樹脂用ワックス

○ 床用ワックス

○ 成分 合成樹脂(カルシウム架橋型アクリル樹脂)、グリコール系溶剤、水

○ 種類 水性(樹脂系)

○ 使用量のめやす 1m²あたり10ml

○ カルシウム架橋効果により傷や汚れがつきにくい。

日常のお手入れも簡単です。土足床に最適。

○ 塗布後滑りにくいワックスです。

○ 天然抗菌剤と除菌剤を配合。床を清潔にします。

○ 用途 化学タイル、クッションフロアー

○ 使えないもの

フローリング床、ニス塗りの合板床

油加工された床(オイルステン、ロウ仕上げ等)、油性ワックスを
使用した床、特殊な床(ウルシ、鏡面仕上げ等)白木の床

○ 使用方法

① 床用の洗剤で床を拭き、汚れや油分を
取り除いてください。

② 洗剤成分が残らないように水拭きし
充分乾かしてください。

③ ワックスは直接床に撒かずに、バケツに
ワックスを注ぎ、ワックス用スポンジや布等に
含ませて、こすらず軽くなでるように薄くムラ
なく塗り広げてください。

(厚塗りは避けてください。)

※艶むらの原因になりますので乾きかけの
塗布面には触れないでください。

④ 約10分(気温23℃、湿度50%)で乾きます。
より艶を出したい時は50分以上乾燥させて
から2回目を塗ってください。

