

# クレーン・ブーム用グリース

## EA920PB-15,15A,15B



品番	仕様	内容量
EA920PB-15	スプレー	400ml
<del>EA920PB-15A</del>	<del>フルード</del>	<del>5ℓ</del>
EA920PB-15B	ペースト	5Kg

廃番

- 使用温度範囲…-20~120°C(一時的なら140°C)
- カラー…白
- ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能
- 自走式やジブクレーンのブームに最適です。
- ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。
- ミネラルオイル基(320mm<sup>2</sup>/s)+リチウム
- NLGI1-2(-15Aは液体の為、蒸発後のちよう度です。)
- ローラーベアリングにも適しており、プラスチックも侵しません。
- シリコンフリー