

**取扱中止** 錆付きボルトゆるめ剤  
 EA920TC-7 屋内防錆:6ヶ月以上 湿潤:480時間以上  
 EA920TC-8 屋内防錆:12ヶ月以上 湿潤:720時間以上

**浸透防錆潤滑剤**

- PTFE(ポリテトラフルオロエチレン:テフロン)を配合し、潤滑性UP
- シリコンオイルを含まないので、周囲での塗装作業にハジキ等の悪影響を与えません
- 腐食した金属表面にすばやく浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます
- 錆ついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります
- 水置換性があります
- 水濡れ、または湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます

- 逆さ吹きOK
- 無臭タイプ

<仕様>

品番	EA920TC-7	EA920TC-8
屋内防錆	6ヶ月以上	12ヶ月以上
塩水噴霧	48時間以上	72時間以上
湿潤	480時間以上	720時間以上
使用温度範囲	-10~130℃	
成分	ラノリンワックス 脂肪酸エステル イソパラフィン系溶剤 防錆剤 酸化防止剤 LPG	
第3石油類	210ml	168ml
その他	危険等級Ⅲ	危険等級Ⅲ
内容量	420ml	
重量	400g	390g



<用途>

- 錆びたり、焼き付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
- 金属製品の潤滑、防錆

<使用方法>

- ①使用前に缶をよく振ってください
- ②噴射口の向きを確認し、15~20cm離して吹き付けてください
- ③狭いところや手の届かない箇所にはノズルを使用してください(図1参照)
- ④通常目的以外のところに付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください
- ⑤使用後は石鹼などで手を洗ってください



図1