

EA921A-300

(100ml 接点クリーナー)

- 内容量 300g
- 洗浄剤(エアゾール)
- 用途 電子部品の接点復活剤

○ 成分

アサヒクリン 225	含有量 65～75w%
液化石油ガス	含有量 25～35w%

- 引火性液体、可燃性、火気厳禁

○ 物理/化学的性質

外観	液状 淡緑色透明(圧力容器内)
沸点	-67℃以下
蒸気圧	0.34MPa 25℃
溶解度	水に一部混和するか又は不溶

○ 危険性情報

引火点	-104.4℃～-30℃
発火点	230℃～550℃
爆発限界	上限 9.5% 下限 1.8%
可燃性	有り
酸化性	無し
粉塵爆発性	無し
自己反応性	無し
安定性、反応性	通常の取扱い条件においては安定

○ 害性情報

刺激性	(皮膚、眼)軽微
急性毒性	経口ラットLD ₅₀ 5g/kg以上(推定)
慢性毒性	測定データ無し

○基本的に通電したままでの使用はやめて下さい。

○使用可能温度範囲…5℃～35℃

