

有機則  
非該当

消防法  
非危険物

PRTR法  
非該当

驚異の防錆力!!

車体下回りのサビを強力ブロック!!

塩害コート

# RUS BLOCKER

ラスブロッカー 水性

## 下回りはサビやすい環境にあります

降雪時期の大量に散布された融雪剤(塩化カルシウム等)や沿岸部での潮風・潮水、台風などによる大量の雨水などをまきこんで走るため、自動車の下回りはサビが発生しやすい環境にさらされています。

車体下回りの防錆処理により、サビの発生や進行を抑制し、安心して長く車をご使用頂くことをご提案します。



15kg/缶  
ガン仕様



1kg/缶  
ガン仕様



480ml/  
エアゾール

### 製品詳細

荷姿	製品コード	管理No.	JANコード
480ml×24本/ケース	4623	CZ40	4979782046239
1kg×10本/ケース	4108	CZ29	4979782041081
15kg/缶	4212	CZ34	4979782042125

### 別売りツール



製品名	荷姿	製品コード	管理No.
ラスブロッカー 水性用ガン K-SG-44B	1個	4119	CZ31
ラスブロッカー 詰替缶	1個	4215	CZ35

## 特 長

- 塩水噴霧試験500時間以上の優れた防錆力で、サビから車体下回りを保護。
- 有機則等、各法規制非該当により、作業環境の安全性に配慮。
- タイヤハウスにも使用可能。



## さらに エアゾールタイプは!

- 専用ツールがなくても作業可能!
- 届きにくい細部の作業、補修に最適!
- -5℃でも噴霧可能!

## 性能比較

	1kg・15kg 缶		エアゾール	
	他社品	ラスブロッカー	他社品	ラスブロッカー
塩水噴霧試験 500時間経過後				
密着性	△	○	△	○
乾燥性 (指触乾燥) <sup>※1</sup>	約30分 ※1:塗布後の乾燥時間は使用方法をご確認ください。			

## 使用方法

- ① 車体下部塗装面の泥や凍結防止剤を十分に洗い流してください。
- ② 洗浄後、エアブローでしっかりと水分を除去してください。乾燥しにくい場合は、ヒーター等で強制乾燥を行ってください。
- ③ 錆が発生している場合は、ワイヤーブラシ等で浮き錆を除去してください。
- ④ ボディやプロペラシャフト、マフラー等に本品が付着しないようにマスキングを施してください。また、必要に応じて床に養生シート等を敷いてください。

### 1kg・15kg缶の場合

- ⑤ 本品をよく振って液剤を攪拌した容器に専用ガンを装着してください。15kg缶の場合は、1kg缶に詰め替えて使用してください。
  - ⑥ エア圧を0.3~0.5MPaに調整してから、塗装面から30cmくらい離して適量塗布してください。
  - ⑦ 塗布後、水分のかからない屋内で保管してください。(乾燥時間6~24時間)
  - ⑧ 使用後のガンは、水またはお湯で、十分に洗浄してください。
- ※ 強制乾燥する場合は、指触乾燥後に行ってください。

### エアゾールの場合

- ⑤ 本品(缶)をよく振って液剤を攪拌してください。
  - ⑥ 塗装面から30cmくらい離して適量塗布してください。
  - ⑦ 塗布後、水分のかからない屋内で保管してください。(乾燥時間6~24時間)
  - ⑧ 使用後は、ノズルのつまりを防止するため、容器を逆さまにして3~4秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをして保管してください。
- ※ 強制乾燥する場合は、指触乾燥後に行ってください。

※ ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

**Linda** 横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)  
 大阪営業課 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)  
 札幌営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)  
 仙台営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは