

スリーボンド2730は、既設の廃水処理施設を最大限に生かせるように開発した公害対策用の工業用洗浄剤です。中和処理、凝集処理を行うことにより廃水規制値を満足させることができます。さらに特殊陰イオン界面活性剤の配合により洗浄力を一段と向上させました。労働安全衛生法、消防法の適用も受けません。

名 称	工業用洗浄剤		
種類及び形式	水溶性・工業用洗浄剤		
用途・着色名	金属部品、ゴム、プラスチック部品の洗浄用・淡黄色透明		
成 分	界面活性剤、イオン交換水	内 容 量	18L
警 告	 飲用不可 人体に害があるので、飲んだりしないでください。●皮膚の弱い方や、長時間お使いになる場合は保護手袋を使用してください。●マスク、保護メガネ、必要に応じて前掛け、長靴など適切な保護具を使用してください。●子供の手の届く所に置かないでください。		
応 急 処 置	●万一飲み込んだ場合は、吐き出させ直ちに医療処置を受ける手配をしてください。●誤って眼に入った場合は、直ちに清水で15分以上洗浄してください。異常のある場合は医療処置を受ける手配をしてください。●皮膚に付着した場合は清水で洗い流した後、石けんで洗ってください。●使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、通気のよい所で安静にしてください。異常のある場合は医療処置を受ける手配をしてください。		
使用上の注意及び使用方法	●上記用途以外には使用しないでください。●使い方や用途が適切かどうか十分確認の上使用してください。●本表示に記載されていない危険有害性につきましてはMSDS(製品安全データシート)		

をお読みください。

- ①スリーボンド2730を水で30倍にうすめて、灯油、軽油などの洗油と同様に使用してください。
- ②スプレー洗浄機を使用する場合は必ず消泡剤を0.2～0.5%混合してください。
- ③洗浄した部品は水洗い後エアブローしてください。ただし一時防錆を必要とするときは水洗いをしないでください。
- ④オイルが固くこびりついた部品、ベアリングケース内のグリースなど落ちにくい汚れは30倍希釈液を40～50℃に温めて洗浄してください。バットをストーブの上に乗せるか、ヤカンのお湯を注いで加温してください。
- ⑤洗浄液は循環使用もできます。洗浄力が低下したら、スリーボンド2730を適量加えてください。
- ⑥中和処理、凝集処理後、排水してください。なお標準処理法は技術資料に従ってください。
- ⑦液中に油類が多く入ると液面に浮遊することがあります。これは界面活性剤で処理された油ですので部品を再汚染しません。気になる場合は取り除いてください。

標準使用条件	温 度	常温～70℃
	圧 力	0.2～0.5MPa
	時 間	2～5分
保 管 及 び 廃 棄 方 法	●保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になる所や錆の発生しやすい水のかかりやすい所、湿気の多い所には置かないでください。●廃棄の際は、中身を使い切ってから捨ててください。	
表 示 者	株式会社スリーボンド 東京都八王子市狭間町1456	

Made in Japan