

業務用 洗濯洗剤NEO

● 特長

- 鉱物油汚れの洗浄力UP*1
- 抜群のすすぎ性で泡切れUP*1
- 無リンタイプ
- トリプル酵素の働きで白さUP
- 濃縮タイプで経済的
- 洗濯250回分*2

● 使用量の目安

*1: 当社従来品比 *2: 1回20gの場合

- 水30Lにつき20gが標準です。
- 効率よく洗濯するために添付計量スプーンを使用してください。
- 洗濯水の水量及び洗濯機の大きさにあわせて、洗剤量をきちんと計って使用してください。
- 温水を使用するとより効果的です。

水量の目安 洗濯物の目安	全自動洗濯機・二層式洗濯機				手洗いの場合
	30L	40L	45L	55L	
洗濯物の目安	2.0~2.5kg	2.8~3.3kg	3.6~4.2kg	4.5~5.5kg	4L
使用量の目安	20g (スプーン) (軽く1杯)	27g (スプーン) (山盛り1杯)	30g (スプーン) (1杯と1/2)	37g (スプーン) (軽く2杯)	3g
※20gは添付計量スプーン軽く1杯です。					

● 洗濯前にまず確認

- 洗濯前に、衣料品についている絵表示で、取扱上の注意を確認してください。
- ※ 下の絵表示のある衣料品には使わないでください。



- 本品は蛍光剤を配合しています。きなりやオフホワイト、ベージュ、ピンク等淡色の綿、麻衣料などは蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください。こうした衣料品は、蛍光剤の入った洗剤で洗うと白っぽくなる場合があります。
- 洗剤をよく水に溶かし、適量の洗濯液を作り洗濯物を入れてください。洗剤を直接洗濯物に振りかけると蛍光剤のムラなどの原因となります。
- 色落ちが心配な衣類は、濃いめの洗浄液を目立たない部分につけて5分ほどおき、変色、色落ちするものは洗わないでください。
- 漂白剤を併用される場合は、酸素系漂白剤をご使用ください。
- 特に汚れのひどい洗濯物は、もみ洗いやつけ置き洗いをしてから洗濯機に入ると、汚れが落ちやすくなります。

● 製品情報



製品コード	4703
荷姿	5kg×3/CS
管理No.	EZ18
JANコード	4979782047038

横浜油脂工業株式会社

URL <http://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250(直)

大阪営業所 / TEL (06) 6471-1820(直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231(代)

札幌営業所 / TEL (011) 873-4861(代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566(代)

仙台営業所 / TEL (022) 782-1720(代)

お問い合わせは