

Kao
プロフェッショナル



ホール用洗剤

マイペット 業務用

汚れに合わせてうすめて使える



特長

1

オフィス・ホールからお店まで幅広く使えるふきそうじ洗剤です。

特長

2

汚れの程度にあわせて、水で希釈して使用するタイプなので経済的です。

特長

3

2度ふきがいらす、ふき掃除がスピーディーにできます。

※使い終わった容器は手で簡単につぶせます。



2016年4月

用途に応じた量を必ず水ですめてから布等にひたし、しっかりしぼってお使いください。


用途	使用量の目安 水4Lに対して
窓ガラス、鏡、家具、自動車の内装	キャップ1/2杯(10mL)
フローリング床、たたみ、戸棚、冷蔵庫の外側	キャップ 1杯(20mL)
ビニール床、化粧板、ドア、照明器具のカサ、プラスチック製品、自動車の外装(布などにたっぷりふくませてふき、あとで水ぶきする)	キャップ 2杯(40mL)
カーペット類、スリッパ、網戸、サッシ	キャップ 4杯(80mL)
タイル・便器などの陶器製品、スチール製品	キャップ 5杯(100mL)

★以下のような場合は、必ずあとで水ぶきする。
○扇風機やファンヒーターなど季節用品を長時間しまうとき ○自動車の外装や塗装家具に使うとき

注意事項

使用上の注意	応急処置
<ul style="list-style-type: none">●用途外に使わない。●キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。●子供の手の届く所に置かない。●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。●水拭きできないもの(水がしみこみやすい白木・家具・壁紙・革製品など)は避ける。●原液では使用しない。●使用後は手をよく水で洗う。●荒れ性の方や長時間使用する場合は炊事用手袋を使う。●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。	<ul style="list-style-type: none">●原液が目に入った時は、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診断を受ける。●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。●原液が皮ふについた時は水で洗い流す。*受診時は本品またはSDSを持参する。

梱 内 容

品 名		サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
マイペット 業務用	4.5L	289×210×145 4.7kg	 4 901301 505613

データ等は、当社試験・調査結果によるものです。
マイペットは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

花王プロフェッショナル・サービス株式会社



〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3

☎03(5630)7141