

用途
使い方
使用量の目安

毎回のお洗たくに
消臭、抗菌
黄ばみ・黒ずみの漂白
洗たく槽の防カビ

洗たく機で
洗たく用洗剤と一緒に、洗たく機に入れて洗う。
●すぎ1回でも使えます
●ステンレス槽可

水60Lに40ml
水30Lに20ml
ドラム式:衣料
4kgに20ml

使用量の目安を守ってお使いください。

使用方法

落ちにくい汚れの漂白に
食べ物・飲み物、汗、血液等のシミや、エリ・そで口汚れの漂白
(血液汚れは使用前に水で洗う)

塗布して
汚れに直接かけて、放置せず
①すぐに洗たく用洗剤で洗たくする。
②汚れがひどい場合は、直接かけた後洗剤を溶かした水かぬるま湯に約30分浸し、その後水ですすぐか、洗たくする。
●生地を傷めたり、色落ちすることがあるので2時間以上は浸さない。

汚れの部分に充分しみこむ程度

衣料の除菌に

つけおきで
本品だけを溶かした水かぬるま湯に約30分浸した後、水ですすぐか、洗たくする。
●生地を傷めたり、色落ちすることがあるので2時間以上は浸さない。

水1Lに10ml

使用上の注意

- 使用上の注意
- 用途外に使わない。
 - 子供の手の届く所に置かない。
 - 認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。
 - 熱湯で使わない。
 - 水や他のものを入れたり、つめかえたりしない。
 - 漂白の時、密閉容器を使わない。破裂することがある。
 - 効果が落ちるので、塩素系や還元系漂白剤と併用、混合しない。
 - せんいが黄ばむことがあるので漂白中は直射日光のあたる場所を避け、漂白後は十分にすすぐ。
 - 洗たく機のフタ等のプラスチック部分については、すぐふきとる。放置すると傷むことがある。
 - 直射日光を避け、高温の所に置かない。

包装容器の材質

プラ
ボトル:PE
キャップ:PP
ラベル:PS,PET

<補足情報>

液性 : 酸性

液色 : 透明

使えるもの :

- 水洗いできる白物、色物、柄物のせんい製品(木綿、麻、化学せんい、毛、絹)
- 以下のいずれかの取扱い表示がついたもの



使えないもの :

- 水洗いできないもの
- 以下のいずれかの取扱い表示がついたもの



- 金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホック等の留具)がついた衣料
- 含金属染料で染めたもの
- 変色するもの((試し方)を参照)

★せんい自体が変質して黄ばんだものは、漂白剤でも元にもどらない。

試し方 : 目立たない部分に原液をしみこませ、すぐに洗剤液をつけて5分程度で変色するものや、白布をあて、たたいて色が移るものには使わない。

使い方 :

- 赤ちゃんの衣料にも使える。
- 毛・絹の衣料の場合は中性洗剤を使う。
- 冷水より温水の方が早く効果が出る。

応急処置 :

- 目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。(痛みなどの)異常が残る場合は眼科医に相談する。
- 飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、を飲む等の処置をする。異常が残る場合は医師に相談する。
- 皮ふについた時は、すぐ水で洗い流す。放置すると白くなることもある。異常が残る場合は、皮ふ科医に相談する。

※受診時は商品を持参する。

原産地 : 日本製