

EA922KC-20,20A 薬用ハンドソープ

7~10倍希釈タイプ

●内容量…4.5ℓ

薬用手指用洗浄剤

品番	入数
EA922KC-20	1個
EA922KC-20A	3個

〈成分〉

有効成分
オルトベンジルパラクロロフェノール

その他の成分
カリウム石鹼用素地
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド
エデト酸塩
イソプロパノール
黄4
青1

〈規格〉

規格項目	規格値
(A) 外観	緑色透明液体
(B) 比重	1.040 ± 0.020
(C) pH	11.0 ± 1.0

〈参考値〉

(1) BOD	8,100mg/L
(2) COD	890mg/L



測定法と条件

肉眼判定
日局一般試験法
日局一般試験法、原液 (25°)

JIS k0102	1% (W/V) 水溶液で測定
JIS k0102	1% (W/V) 水溶液で測定

- 特長1 濃縮タイプで、経済的！！**
濃縮タイプなので水で7~10倍に薄めて使え、経済的です。
- 特長2 手指の汚れをスッカリ落とします！**
パブリックスペースの化粧室などに最適です。
- 特長3 雑菌成分配合！**
雑菌成分「オルトベンジルパラクロロフェノール」配合。
手指の雑菌・消毒効果があります。
- 特長4 無香料タイプ！**
無香料なので、手や食品にニオイが移りません。

洗浄と殺菌・消毒のステップ

1 手指を流水でぬらす



2 薬用花王ハンドソープ希釈液を適量取り、良く泡立てる



3 指の間から手指・ひじまで良く洗う



4 流水でよくすすぐ



5 ペーパータオルで拭き取る



食品を取り扱う方々には、手洗い後花王C&Cハンドスキッシュなどの外皮消毒剤のご使用をおすすめします。



※備え付けの水石けん容器でご使用ください。
※水で7~10倍に薄めてご使用ください。
※使用濃度を守りお使いください。薄すぎると液が濁ることがあります。

衛生的な手指を保つために、クリーム等でのお手入れ(ケア)をおすすめします。