

EA922KD-15、-15A、-15B、-15C

塩素系洗浄剤[パイプハイター]



厨房・浴室パイプの
つまり・ニオイを解消！

高粘度ジェルが
パイプに密着！



品番	名称	入数
EA922KD-15	本体	1個
EA922KD-15A		6個
EA922KD-15B	付替用	1個
EA922KD-15C		6個

●特長

- ・「高粘度性のジェル」がパイプに密着し、排水パイプに付着した油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とします。
- ・マイルドな香りで嫌なニオイがこもりません。
*換気は必ず行ってください。
- ・専用計量カップで目的に応じて使用量が調整できます。
*専用計量カップはEA922KD-15、15Aの本体のみについています。

●仕様

- ・内容量…2kg
- ・液性…アルカリ性
- ・高粘度ジェル塩素系漂白剤
- ・成分…水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

厨房・洗面所・浴室の
排水パイプ及び排水口に
ご使用ください。

- ①専用の計量の液だれ防止キャップをつける。
- ②目皿のゴミや毛髪等を取り除く。
- ③原液を排水パイプに注ぎ、こすらず15～30分置く。
(長時間放置しない)
- ④使用後は充分水で流す。
*飛沫が飛ぶことがあるのでブラシ等は使用しない。



使用量の目安

必ず付属の専用計量カップに
つけかえてご使用ください。
1目盛りは約10gです。
カップ1杯は60gです。

- つまりの予防・ニオイの消臭：約80g
- ヌメリの除去：約160～240g
- つまりの解消：約320～400g