

LION 業務用 手指消毒剤

水なしでサツと消毒
液の飛散を気にせず使えるジェルタイプ

手指消毒剤
手指消毒
速乾 ソックン
ジェル

83mL
(100mL中)
日局エタノール配合
(有効成分)

指定医薬部外品



HAND ALCOHOL GEL

For professional 無香料

製品
特長

- 1 エタノールが有効成分。
バイ菌に消毒効果を発揮。
- 2 使いやすい低粘度ジェル。
のびが良く、手指のすみずみまですばやく広がります。
- 3 サラッとした使用感。
すばやく作業ができます。
すばやく手肌になじみ、べたつきません。
- 4 湿潤剤にアラントイン配合。
ツッパリ感が少なく、
手にやさしい使い心地。
- 5 無香料で使いやすい。



100mL携帯用
EA922KE-23



500mLポンプつき
EA922KE-24

火気厳禁



危険物第4類アルコール類
(エタノール)
水溶性、危険等級II



手指消毒剤の さまざまなお要望・お悩みに

ジェル **高濃度** **携帯** のご提案

■お客さまのご要望へのご提案

液が飛び散らないものがいい

・アルコールの取込みが気になる。近くに紙製品やレジ、電話などの機械類がある。客席や狭い場所で使うなど
・身につけて使うので服にかからないのいい など

使い切りタイプで、「誤つめかえ」の心配がない。

・液を詰替える(補充する)行為がないので、中身を間違える心配がなく、安心して使える。

ジェル

各施設の受付、出入り口
飲食店レジ・カウンター
客席テーブル上の常備
介護士、看護師、従業員などの常用

エタノール高配合の手指消毒剤がいい

高濃度

有効成分として
日高エタノール83mL(100mL中)配合*

※エタノール濃度(vol%)79.7%

動きまわるので、常に身につけたい 個人の衛生管理もしっかり徹底したい

携帯



介護の前後
トイレ後や清掃後
デリバリーなど作業の合間
従業員用配布など

■シーンで選べる2つのタイプ

500mL (据え置き型) EA922KE-24

使用量が多い、不特定多数の使用などに

受付、レジまわり、客席での顧客使用
トイレの出入口など

※1: ボトル: 幅77×高さ180(ポンプスプレーを含む)×奥行64mm

100mL (携帯用) EA922KE-23

どこにでも常備したい時、移動が多い時
個人の衛生管理強化などに

看護師、介護士、ドライバー
オフィスや飲食店、販売店の
従業員などの携帯使用に

※2: ボトル: 幅48×高さ125×奥行34mm

■こんなところにおススメ

病院 **介護施設** **飲食店** **オフィス** **物流** **商業施設** **宿泊** **保育園** など

■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法 (mm)		重量 (kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
業務用ライオン 手指消毒速乾ジェル 500mL EA922KE-24	500mL	20	幅 77 高さ 180 奥行 64	幅 334 高さ 209 奥行 326	0.5	10.8	ポンプ: PE、PP ボトル: PE フィルム: PET	4903301316428
業務用ライオン 手指消毒速乾ジェル 100mL 携帯用 EA922KE-23	100mL	72	幅 48 高さ 125 奥行 34	幅 448 高さ 160 奥行 324	0.1	8.7	ボトル: PE キャップ: PP	4903301316411

※100mLは、内箱(12本入)入れです。1梱あたりは、内箱6箱入。また、1本あたりの重量は107g。JANはボトルのみ掲載です。
内箱サイズ: 幅142×高さ139×奥行154(mm)、内箱重量: 1.4kg

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社: 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階
☎ 03(5819)7770(大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2020年12月現在のものです。
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。
無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。